



System szyldów oznaczeniowych do druku laserowego

• Helafix - Szyldy nośne

Właściwości

Szyld nośny Helafix jest przezroczystą, spłaszczoną rurką, w którą wsuwa się opisana etykietę systemu Helafix. System Helafix przeznaczony jest zarówno do czasowego jak i trwałego oznaczania przewodów i kabli. Szyld można zamocować przy pomocy wkrętów, nitów oraz opasek serii T18. Materiał i profil chronią wsunięte do środka etykiety przed wilgocią, starciem, uszkodzeniem i promieniowaniem UV.




Szyldy Helafix HC są dostarczane w określonych odcinkach z przygotowanymi otworami mocującymi. Helafix HCR jest dostarczany na rolce w formie ciągłej rurki. Indywidualne przygotowanie, czyli przycięcie na wymiar i wykrawanie otworów montażowych, jest możliwe przy pomocy narzędzia HTC.

Polecamy etykiety HFX do nadruku w dowolnej drukarce laserowej oraz program do projektowania i wydruku oznaczeń Tagprint Pro.

Zastosowanie

Oznaczanie wiązek kablowych, kabli, rur, systemów transportowych, zaworów, czujników. Oznaczenia inwentaryzacyjne maszyn i innych części.

Polecamy dopasowane do systemu etykiety Helafix HFX, patrz str. 488.



Uniwersalny system oznaczeń - Helafix HC i HCR.

Dane materiału	
Materiał	Polietylen, odporny na UV (PEUV)
Kolor	Przezroczysty (CL)
Temperatura pracy	-60 °C do +65 °C
Palność materiału	UL94 HB
Właściwości chemiczne materiału	Wyśmienita odporność na promieniowanie UV, oleje, wodę i różne rozpuszczalniki.



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Wysokość (H)	Zalecana etykieta	Ilość w opak.	Ilość w rolce	Zalecane narzędzie
Helafix HC							
525-07173	HC06-17	17,5	7,00	-	50	-	-
525-07353	HC06-35	35,0	7,00	-	50	-	-
525-10173	HC09-17	17,5	10,00	HFX9-17P	50	-	-
525-10353	HC09-35	35,0	10,00	HFX9-35P	50	-	-
525-10523	HC09-52	52,0	10,00	HFX9-52P	50	-	-
525-13173	HC12-17	17,5	13,00	-	50	-	-
525-13353	HC12-35	35,0	13,00	HFX12-35P	50	-	-
525-13523	HC12-52	52,0	13,00	HFX12-52P	50	-	-
525-13703	HC12-70	70,0	13,00	-	50	-	-
525-19353	HC18-35	35,0	19,00	-	50	-	-
525-19523	HC18-52	52,0	19,00	-	50	-	-
525-19703	HC18-70	70,0	19,00	-	50	-	-
525-25523	HC24-52	52,0	25,00	-	50	-	-
525-25703	HC24-70	70,0	25,00	-	50	-	-
Helafix HCR							
525-07003	HCR06	-	7,00	-	25	25.0 m	-
525-10003	HCR09	-	10,00	HFX9	25	25.0 m	HCT1
525-13003	HCR12	-	13,00	HFX12	25	25.0 m	HCT2
525-19003	HCR18	-	19,00	-	-	25.0 m	-
525-25003	HCR24	-	25,00	-	-	25.0 m	-

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Dla rurki nośnej o szerokości	Przeznaczone dla	Ø D
Helafix HCT narzędzie				
525-00010	HCT1	10,00	HCR09	2,5
525-00013	HCT2	13,00	HCR12	2,5

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.