



Listwy mocujące, przykręcane


- Seria MP do śrub M3
- Seria MSMP do śrub M5

Właściwości


Listwy mocujące są idealnym rozwiązaniem w przypadku konieczności prowadzenia równoległego większej ilości wiązek. Listwę mocuje się przy pomocy dwóch lub więcej wkrętów, a wiązki przy pomocy opasek przeplecionych przez dostępne sloty.

Zastosowanie

Listwy tego typu są stosowane do prowadzenia równoległego wiązek i przewodów przy budowie maszyn i urządzeń, wyposażaniu rozdzielnic, a także w zastosowaniach wojskowych.



Listwy mocujące MP, MSMP



Listwy mocujące MP, MSMP

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Ø otworu mocującego (FH)	Odległość od otworu (F)	Długość otworu (mm)	Szerokość opaski max (G)	Materiał	Ilość wiązań
151-24219	MP2M3	76,2	12,7	3,2	3,7	31,8	6,4	5,2	PA66	2
151-24319	MP3M3	108,0	12,7	3,2	3,7	31,8	6,4	5,2	PA66	3
151-24419	MP4M3	139,8	12,7	3,2	3,7	31,8	6,4	5,2	PA66	4
150-83499	MSMP4	167,0	15,9	5,2	5,1	19,0	7,6	8,2	PA66	4
151-24519	MP5M3	171,6	12,7	3,2	3,7	31,8	6,4	5,2	PA66	5
151-25519	MSMP5	204,0	15,7	5,3	5,1	38,0	7,7	8,2	PA66	5
151-25619	MSMP6	242,0	15,7	5,3	3,5	38,0	7,7	8,2	PA66	6

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia.

Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.