



Opaski i tabliczki identyfikacyjne do oznaczania wiązek kablowych

• Tabliczki IMP

Właściwości


Tabliczki identyfikacyjne są przeznaczone do łatwego oznaczania kabli i rur bez konieczności ich odłączania. Ze względu na duży rozmiar tabliczek, można na nich umieścić więcej tekstu niż w przypadku szyldów serii AT.

Oznaczenie nanosi się ręcznie przy pomocy pisaków T82 lub przy wykorzystaniu dopasowanych do nich etykiet termotransferowych. Tabliczki nadają się również do wytłaczania metodą hot stampingu.

Montaż odbywa się zazwyczaj przy pomocy opasek o szerokości do 4,8 mm. Ze względu na to, że długość opasek może być dowolna, oznaczenia tego typu można mocować na elementach o praktycznie nieograniczonej średnicy.



Wyraźne oznaczenie elementów o nieograniczonej średnicy.



IT1, IMP

Dane materiału	
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Tabliczki IT: Naturalny (NA) Tabliczki IMP: Biały (WH)
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2



Więcej informacji
o pisakach znajdziesz
na str. 469.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Kolor	Długość (L)	Szerokość (W)	Szerokość opaski max (G)	Ilość w opak.	Zalecana etykieta
151-42119	IT1	Naturalny (NA)	44,0	19,00	4,80	100	TAG28-16TD1
151-42159	IMP1.5	Biały (WH)	38,1	19,10	4,80	100	TAG18-16TD1
151-42229	IMP2	Biały (WH)	19,01	50,80	4,80	100	TAG43-16TD1
151-42259	IMP2.5	Biały (WH)	19,01	63,50	4,80	100	TAG43-16TD1
151-42269	IMP2.5	Biały (WH)	44,45	63,50	4,80	100	TAG43-41TD1
151-42359	IMP3.5	Biały (WH)	19,01	88,90	4,80	100	TAG68-16TD1

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.