



Elementy mocujące, przykręcane


- LKC z zaokrągloną, przedłużoną prowadnicą
- NY z zaokrągloną prowadnicą

Właściwości


Cokoły śrubowe tego typu charakteryzują się zaokrąglonym kształtem, który zapewniają lepsze mocowanie kabli. Cokół LKCRF1 jest wyposażony w nit rozporowy. Można go stosować do blach o maksymalnej grubości 3 mm.

Zastosowanie


Zaprojektowane do mocowania wiązek przewodów i kabli do różnego typu podłoży, zapewniają wysmienite zabezpieczenie, szczególnie w obszarach o zwiększonej wibracji.




Elementy mocujące serii LKC.





Cokół mocujący NY3256




Mocowanie do ściany



Elementy mocujące serii LKC



LKCSF1



LKCRF1 z nitem rozporowym

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Ø otworu mocującego (FH)	Szerokość opaski max (G)	Materiał	Kolor
151-27010	LKC	25,0	17,0	13,5	5,5	8,0	PA66	Czarny (BK)
151-27019	LKC	25,0	17,0	13,5	5,5	8,0	PA66	Naturalny (NA)
151-27219	LKCSF1	40,0	19,0	16,8	6,0	13,0	PA66	Naturalny (NA)
151-27202	LKCSF1	40,0	19,0	16,8	6,0	13,0	PA66	Czarny (BK)
151-00102	LKCRF1	24,0	12,0	4,0	6,4	4,8	PA66	Czarny (BK)
151-27009	LKCRF1	24,0	12,0	4,0	6,4	4,8	PA66	Naturalny (NA)
151-25219	NY3256	13,5	12,0	7,8	3,0	8,0	PA66	Naturalny (NA)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.