




## Rozwieraki do węży i tulejek elastomerowych

### • VA2,5/5 - wzmocniony

Specjalnie wzmocniony rozwierak trójzębny przeznaczony do rozciągania elementów o dużej twardości np. kształtek z tworzywa sztucznego, odcinków węży oraz elementów z twardej gumy. Narzędzie oraz zęby są wykonane z materiałów o wysokiej jakości, dzięki czemu mogą pracować ciągle pod dużym obciążeniem. Rozwierak VA2,25/5 jest standardowo dostarczany z zębami 2,5/5. Do rozciągania elementów o większej średnicy dostępne są, zamawiane oddzielnie, wymienne zęby o rozmiarze 8 i 18. Zestaw składa się z 3 zębów.




VA2,5/5.



Wymienne zęby, rozmiar 2,5/5



Wymienne zęby, rozmiar 8



Wymienne zęby, rozmiar 18

#### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Ø D max
621-00200	Rozwierak VA2,5/5	2,5	5,0	26,0
621-01200	Wymienne zęby, rozmiar 2,5/5	2,5	5,0	26,0
621-02200	Wymienne zęby, rozmiar 8	8,0	10,0	28,0
621-03200	Wymienne zęby, rozmiar 18	18,0	20,0	30,0

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

### • K, S, SS


#### Właściwości

Rozwieraki trójzębne są stosowane w celu zapewnienia szybkiej aplikacji oznaczników i tulejek. Do wygodnego montażu polecamy stosowanie środka poślizgowego Hellerine (Rozdział 2.3).

Poręczny zestaw D kit zawiera narzędzie z kompletem zębów przeznaczonych do tulejek o średnicy w zakresie od 1,2 mm do 11,5 mm. W zestawie znajduje się także małe opakowanie środka Hellerine.



Szybki i wygodny montaż przy pomocy rozwieraków trójzębnych.



Średnica montażu D max rozwieraków trójzębnych

#### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Średnica D max	Max długość tulejki
621-80007	Rozwierak K	5,0	10,0	17,0	32,0
621-80008	Rozwierak SS*	1,2	2,0	15,0	20,0
621-80009	Rozwierak S	2,5	4,0	15,0	20,0
621-80005	D Kit	–	–	–	–

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

\* Ten rozwierak jest dostarczany tylko w opcji z pedałem nożnym.