



Standardowe oploty ochronne w małym opakowaniu

• Helagaine HLB

Właściwości

Oplot poliesterowy Helagaine HLB posiada stopień rozciągania 3:1. Dzięki temu przy pomocy oplotów o trzech rozmiarach można obsłużyć wiązki o średnicy od 5 do 54 mm. Duży stopień rozciągania pomaga także przy aplikacji na elementy o dużych różnicach średnic, np. przy osłonie przewodu wraz ze złączem.


Oploty są dostarczane w rolkach 10 m umieszczonych w praktycznych pudełkach z możliwością bezpośredniego odwijania, bez otwierania pudełka. Pudełko chroni przed zabrudzeniami i jest łatwe do magazynowania.

Zastosowanie

Oplot stosuje się do związania i do zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pudełka z oplotem nawiniętym na rolkę są bardzo przydatne przy zastosowaniach warsztatowych, zarówno profesjonalnych, jak i domowych.



Helagaine HLB: trzy rozmiary obsługują cały zakres standardowych średnic.



Elastyczny, sprężysty i dostępny w małych ilościach.



W celu uniknięcia rozplątania się nitek oplotu, zaleca się używanie noża termicznego HSG0 do cięcia na gorąco. Więcej informacji patrz str. 398.

Dane materiału

Materiał	Poliester (PET)
Kolor	Czarny (BK)
Temperatura pracy	-50 °C do +150 °C, krótkotrwale do +220 °C
Temperatura topienia	+250 °C



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Ø D	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Ilość w rolce (m)
170-80150	HLB15	15	5	21	10
170-80250	HLB25	25	10	30	10
170-80350	HLB35	35	18	54	10

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.