



Opaski dwuczęściowe z mocowaniem do krawędzi, obrotowe

- CBT30MR do max średnicy wiązania 32,0 mm, obrotowe 360°
- CBTO50R do max średnicy wiązania 47,0 mm, obrotowe 90°
- CBTO50RStud5 do max średnicy wiązania 47,0 mm, obrotowe 90°, do prowadzenia równoległego

Właściwości

Opaski mocujące EdgeClip zostały zaprojektowane do wiązania i prowadzenia przewodów i kabli w pobliżu krawędzi. Montaż odbywa się poprzez łatwe wciśnięcie na krawędź blachy lub tworzywa sztucznego. Opaski mocujące Edge Clip z możliwością obracania są idealnym rozwiązaniem do elastycznego wiązania i mocowania przewodów. Prowadzenie wiązki można modyfikować także po zamocowaniu. Uchwyty są dostępne w wykonaniu z możliwością obrotu o 90° i 360°, do różnych typów opasek kablowych.

Opaska CBT30MR umożliwia prowadzenie wiązki z boku uchwyty, zaś CBTO50R centralnie nad uchwytem.




EdgeClip CBTO-50R można obracać o 90°.


Dane materiału	
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Temperatura pracy	-40 °C do +105 °C, krótkotrwale do +145 °C (500 h)
Palność materiału	UL94 V2




Dane materiału	
Materiał	Poliacetal (POM)
Temperatura pracy	-40 °C do +90 °C, krótkotrwale do +110 °C (500 h)
Palność materiału	UL94 HB



CBTO50R - wiązka jest prowadzona nad krawędzią



EdgeClip CBT30MR można obracać o 360°



CBTO50RSTUD5

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wiązka Ø max	Min. wytrzym. na rozciąg. opaski (N)	Materiał opaski	Materiał elem. stopowego	Grubość blachy max	Zalecane narzędzie
156-00049	CBT30MR	160	3,5	32,0	135	PA66HS	POM	2,50	1-3, 5
156-01601	CBTO50R	200	4,6	47,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	3,00	1-3, 5
156-00380	CBTO50RSTUD5	200	4,6	50,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	3,00	1-3, 5

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.