



Opaski i tabliczki identyfikacyjne do oznaczania wiązek kablowych

• Opaski IT

Właściwości

Opaski IT są przeznaczona do prostego oznaczenia i jednoczesnego wiązania przewodów. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas jednej operacji.

Tabliczkę można opisać ręcznie przy pomocy pisaka serii T82 lub skorzystać z dużego wyboru etykiet samoprzylepnych.

Zastosowanie

Do jednoczesnego wiązania lub mocowania przewodów i ich oznaczania oraz do oznaczania przewodów, kabli i rur po podłączeniu.




Jedna operacja, podwójna korzyść.

Dane materiału	
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA), Czarny (BK), dostępny na zamówienie
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2




Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.

Więcej informacji o pisakach znajdziesz na str. 469.




IT18R




IT18FL




IT50R



IT50RD



IT50L



IT50RT

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Kolor	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Szer. (W)	Wys. (H)	Dł. (L)	Szer. (W2)	Min. wytrzym. na rozciąg. (N)	Ilość w opak.	Zalecana etykieta
111-81821	IT18R	Naturalny (NA)	6,00	22,00	25,00	8,00	100,0	2,30	80	100	TAG23-06TD1
111-81919	IT18FL	Naturalny (NA)	1,50	19,00	20,50	9,00	110	2,50	80	100	TAG18-07TD1
111-85019	IT50R	Naturalny (NA)	9,50	44,50	28,00	12,90	203	4,60	225	100	TAG23-10TD1
111-85219	IT50RD	Naturalny (NA)	10,00	44,00	29,00	26,30	205	4,70	225	50	TAG26-21TD1
111-85119	IT50RT	Naturalny (NA)	10,00	44,00	46,00	26,30	205	4,70	225	50	TAG43-21TD1
111-85319	IT50L	Naturalny (NA)	10,00	100,00	56,00	12,80	390	4,70	225	100	TAG52-10TD1

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.