

Solarna lampa z numerem domu „Fala”

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 585820

Wsparcie Klienta:

Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub pytania dotyczące tego produktu, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami!

Od poniedziałku do piątku od 08:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00.

Telefon: 09605-92206-27

E-mail w celu zamówienia elementów zamiennych: ersatzteil@esotec.de

E-mail dla pytań dotyczących produktu: technik@esotec.de

Produkt: numer fabryczny: 102035

Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się wyłącznie do tego produktu i zawiera informacje niezbędne przy pierwszym uruchamianiu produktu. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość i w razie przekazania produktu osobie trzeciej, o dołączenie instrukcji obsługi.

1. Wstęp

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup lampy solarnej. Dokonując tego zakupu otrzymałeś produkt wyprodukowany przy użyciu najnowszych osiągnięć technologicznych.

Produkt ten spełnia aktualne wymagania krajowe i europejskie. Zgodność została potwierdzona. Odpowiednie deklaracje i dokumenty zostały złożone u producenta. Aby zachować ten stan rzeczy i zapewnić bezpieczną eksploatację, jesteś zobowiązany – jako użytkownik – do przestrzegania tej instrukcji obsługi!

2. Środki bezpieczeństwa

W przypadku szkód powstałych z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi, gwarancja wygasa! Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i uszczerbek na zdrowiu wynikające z nieodpowiedniego użytkowania produktu tudzież nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja wygasa automatycznie. W takich przypadkach jakiegokolwiek prawa gwarancyjne przestają obowiązywać.

Nieuprawniona konwersja i/lub modyfikacja urządzenia jest niedopuszczalna ze względów bezpieczeństwa i zgodności (CE).

Dlatego prosimy o przestrzeganie instrukcji obsługi.

W zakładach przemysłowych należy przestrzegać przepisów BHP zawodowych organizacji przemysłowych ds. urządzeń elektrycznych.

3. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Światło włącza się automatycznie po zmroku i wyłącza o świcie. W zależności od stanu naładowania akumulatora, jasność może się zmniejszyć po upływie pewnego czasu. Pozwala to na dłuższy czas pracy w przypadku niewystarczającego nasłonecznienia.

Maksymalny czas świecenia przy w pełni naładowanym akumulatorze i bez doładowywania wynosi ok. 20 godzin. Wbudowany w górnej części lampy solarny moduł krystaliczny ładuje akumulatory w świetle dziennym. Zainstalowane diody LED włączają się o zmroku i będą świecić w zależności od stanu naładowania akumulatora.

Na oświetlonej powierzchni lampy można umieścić do 3 cyfr lub liter.


Informacja: Prosimy o zamontowanie lampy w miejscu niezacienionym, po południowo wschodniej lub południowo zachodniej stronie domu. Produkt nie może być używany, gdy zainstalowany po północnych stronach lub w zacienionych miejscach. W zimie bateria solarna musi być zawsze odśnieżona.

4. Uruchamianie

1. Ostrożnie wyjmij wszystkie elementy z opakowania.
2. Przyklej numer domu na oświetlonej powierzchni. Kartki ze znakami zostały dołączone.
3. Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu obudowy i wyciągnij pasek. Zamknij komorę baterii. Numer domu jest teraz włączony!

4. Lampa może zostać zamontowana na ścianie przy pomocy otworów znajdujących się z tyłu obudowy.

Informacja: W trakcie miesięcy zimowych, oświetlenie numeru będzie trwać krócej. Jeśli lampa nie zacznie działać pierwszego wieczoru, poczekaj na słoneczny dzień lub naładuj włożony akumulator za pomocą standardowej ładowarki akumulatorów.




5. Wymiana akumulatora

Pojemność akumulatora zmniejszy się po roku do dwóch lat i będzie musiał zostać wymieniony. Standardowe baterie akumulatorki są dostępne u lokalnego sprzedawcy lub u producenta. Wymagana bateria to: 3 x typ Mignon NiMh 1.2V / 1300 mAh.

1. Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu obudowy.
2. Wyjmij akumulator z uchwytu.
3. Włóż nowe akumulatorki, zwracając uwagę na poprawną polaryzację. Zamknij komorę baterii.

Informacja: Zużyte baterie należy zutylizować w sposób przyjazny środowisku. Nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Sprzedawca jest prawnie zobowiązany do przyjęcia zużytych baterii.



6. Rozwiązywanie problemów

Lampa nie włącza się w nocy

- Zewnętrzne oświetlenie (np. lampa uliczna) symuluje naturalne światło dzienne i zapobiega zaświeceniu się lampy. Umieść lampę w ciemniejszym miejscu.
- Czy akumulator jest złożony poprawnie?

Lampa nie włącza się w nocy lub tylko na chwilę

- Polaryzacja odwrócona podczas wkładania akumulatora?
- Akumulator słaby lub uszkodzony?

Naładuj akumulator w standardowej ładowarce. Wymień akumulator.

7. Dane techniczne

Napięcie pracy:	3.6 V
Klasa ochronna:	IP 44
Bateria:	3 x NiMh 1.2 V/ 1300mAh (Mignon AA)
Lampa:	5 białych diod LED
Czas świecenia:	maks. 20 godzin przy pełnym akumulatorze

Utylizacja baterii

- Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Konsument jest prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii, np. do publicznego miejsca zbiórki lub do dystrybutora baterii.
- Baterie zawierające szkodliwe związki są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Zużyte baterie należy zutylizować w sposób przyjazny środowisku. Nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Sprzedawca jest prawnie zobowiązany do przyjęcia zużytych baterii.



Informacje dotyczące akumulatorów

Akumulatory należy trzymać z dala od dzieci. Baterii nie należy zostawiać w miejscach łatwo dostępnych (dzieci i zwierzęta mogą je połączyć).

Akumulatorów nie należy rozkładać na czynniki pierwsze, narażać na zwarcie ani wrzucać do ognia. Zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu!

Uszkodzone i wylane akumulatory mogą prowadzić do poważnych poparzeń kwasem. Przy kontakcie z uszkodzonymi akumulatorami zaleca się korzystanie z rękawic ochronnych.

Akumulatory powinny być zamieniane na nowe tego samego typu. Nie wolno używać normalnych baterii, gdyż nie nadają się one do ładowania.

Należy zwrócić uwagę na poprawną biegunowość podczas wkładania baterii.

Akumulatory należy usunąć, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu. W ten sposób unikniemy wylania się baterii.

Producent / Importer

esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 - Fax.-Nr: +49 9605-92206-10 - Internet: www.esotec.de

Utylizacja

Drogi Kliencie,

prosimy o współpracę przy obniżaniu ilości odpadów. Podczas utylizacji produktu w przyszłości pamiętaj, że zawiera on wartościowe materiały nadające się do recyklingu. Dlatego, nie wyrzucaj tego produktu wraz z odpadami komunalnymi, lecz zabierz do lokalnego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Dziękujemy za współpracę!