



Rury osłonowe z tworzywa sztucznego

• HG-SW, Rura z PA6 standardowa

Elastyczna rura karbowana o standardowej wadze, przeznaczona do zastosowań przemysłowych.

Właściwości

- Wysoka elastyczność i duża wytrzymałość starzeniowa
- Dobra odporność na ścieranie
- Wysoka odporność na uderzenia i zgniecenia (powrót do pierwotnego kształtu)
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu
- Niska emisja dymów, niska toksyczność przy spalaniu
- Kolor: czarny (odporny na UV); szary (RAL 7031) na zamówienie





HelaGuard PA6 Standard w zastosowaniu przemysłowym.

Zastosowanie

Budowa maszyn, rozdzielnic i paneli kontrolnych oraz budownictwo użyteczności publicznej.

| Dane materiału | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiał | Poliamid 6 (PA6) |
| Temperatura pracy | -40 °C do +120 °C |
| Temperatura pracy (w ruchu) | -20 °C do +100 °C |
| Palność materiału | UL94 V2 |

Dane techniczne

| Nr art. | Typ | Średnica nominalna | Ø zew. | Ø wew. | Promień gięcia | Masa (g/m) | Ilość w rolce (m) | Kolor |
|-----------|----------------|--------------------|--------|--------|----------------|------------|-------------------|-------------|
| 166-11100 | HG-SW10 | 10 | 10,0 | 6,3 | 15 | 19 | 50 | Czarny (BK) |
| 166-11101 | HG-SW11 | 11 | 11,5 | 8,2 | 20 | 22 | 50 | Czarny (BK) |
| 166-11102 | HG-SW13 | 13 | 13,0 | 9,8 | 25 | 28 | 50 | Czarny (BK) |
| 166-11103 | HG-SW16 | 16 | 15,8 | 11,8 | 35 | 38 | 50 | Czarny (BK) |
| 166-11104 | HG-SW21 | 21 | 21,2 | 16,7 | 45 | 60 | 50 | Czarny (BK) |
| 166-11112 | HG-SW28 | 28 | 28,5 | 22,8 | 50 | 100 | 50 | Czarny (BK) |
| 166-11118 | HG-SW34 | 34 | 34,5 | 28,1 | 60 | 135 | 50 | Czarny (BK) |
| 166-11113 | HG-SW42 | 42 | 42,5 | 35,5 | 70 | 165 | 25 | Czarny (BK) |
| 166-11114 | HG-SW54 | 54 | 54,5 | 47,2 | 80 | 235 | 25 | Czarny (BK) |
| 166-11109 | HG-SW67 | 67 | 67,2 | 56,3 | 130 | 365 | 10 | Czarny (BK) |

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.

Rolki o innej długości dostępne na zamówienie.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.