



Obudowa izolacyjna, WxSxG=137x80x95mm, +szyna montażowa

Typ
Catalog No.


CI-K1H-95-TS
105853

Program dostaw

Asortyment		Mała obudowa CI-K
Funkcja podstawowa		Obudowa bez wyposażenia
Funkcja podstawowa		Obudowa bez wyposażenia
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie		Urządzenie pojedyncze
Stopień ochrony		Przód IP65 IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
Stopień ochrony		Przód IP65 IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
Tworzywo		Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Kolor		Dolna część obudowy RAL 9005, czarna Górna część obudowy RAL 7035, jasnoszara
Opis		Metryczne wytłoczenia na górze, na dole, w ścianie tylnej Lampka sygnalizacyjna L-... montowana w przepięcie w podstawie M20/M25
Wprowadzenie przewodów		wersja ze szkła utwardzanego

Wymiary

Szerokość	mm	80
Wysokość	mm	120
Głębokość	mm	95
Wymiary	mm	




Głębokość obudowy

Legenda do grafiki		Wymiary od góry: Głębokość przy płycie montażowej Głębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 7,5 mm Głębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 15 mm
Głębokość obudowy	mm	
Głębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 7,5 mm	mm	72
Wyposażenie		Z szyną montażową zgodną z IEC/EN 60715


Uwagi

L



Wytłoczenia
2 x M20 wzgl. membrany przelotowe o $\varnothing$ maks. 12 mm

S



Ściana tylna:
2 x membrany przelotowe o Ø maks. 8 mm

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60529 DIN EN 62208
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia		°C	-25 - +70 -25 - +40 (w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową)
Stopień ochrony			Przód IP65 IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
Odprowadzana strata mocy			
Maks. odbijana strata mocy przy pojedynczym posadowieniu, temperatura otoczenia +20°C		W	10

Materiał

Tworzywo			
skrzynka dolna			Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Pokrywa			Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Obróbka powierzchni			odporność na korozję
Kolor			
skrzynka dolna			RAL 9005, czarny (matowy)
Pokrywa			RAL 7035, jasnoszary (matowy)

Właściwości materiału

elektryczny			
Odporność na wyładowania pełzne			CTI 175 (skrzynka dolna, zgodna z IEC 60112) CTI 175 (pokrywa, zgodna z IEC 60112)
Opór powierzchniowy wg normy IEC 60093		$\Omega \times 10^{13}$	> 1
Wytrzymałość na przebicie wg normy IEC 60243-1		kV/mm	30
termicznie			
Odporność temperaturowa			-40°C - +120°C (obudowa) -40 °C - +80 °C (uszczelka)
mechaniczny			
odporność na uderzenia			IK04 zgodnie z EN 50102
maks. masa wyposażenia			
Płyta montażowa		kg	0.5
Szyna montażowa		kg	0.5
chemiczne			
Odporność chemiczna			Skrzynka dolna, pokrywa Odporny na: kwasy < 10%, oleje mineralne, alkohol, benzynę, tłuszcze, roztwory soli Warunkowo odporny na: kwasy > 10%, alkohol Nieodporny na: ługi, benzol Membrana przelotowa (CI-K1/CI-K2) i materiał uszczelniający Odporny na: kwasy < 10%, ługi, alkohol, roztwory soli Warunkowo odporny na: kwasy > 10%, tłuszcze, benzol Nieodporny na: olej mineralny, benzol
atmosferyczny			
Słona mgła			IEC 60068-2-11
Odporność na UV			pod zadaszeniem
Przyjmowanie wody zgodnie z DIN EN ISO 62		%	0.29
Reakcja na ogień			
Kontrola drutu żarnikowego			

Reakcja na ogień			960°C/grubość 1mm (skrzynka dolna, pokrywa; drut żarnikowy zgodny z VDE 0471 część 2) 650°C/grubość 1mm (membrana przelotowa i materiał uszczelniający; zgodny z VDE 0471 część 2)
zgodnie z UL 94			VO/1,5 mm grubość
zgodnie z UL 94			HB
nie zawiera chloru			tak

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70
Stopień ochrony			Przód IP65 IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową
Maks. odbijana strata mocy przy pojedynczym posadowieniu, temperatura otoczenia +20°C		W	10
Reakcja na ogień			960°C/grubość 1mm (skrzynka dolna, pokrywa; drut żarnikowy zgodny z VDE 0471 część 2) 650°C/grubość 1mm (membrana przelotowa i materiał uszczelniający; zgodny z VDE 0471 część 2)
Odporność na wyładowania pełzne			CTI 175 (skrzynka dolna, zgodna z IEC 60112) CTI 175 (pokrywa, zgodna z IEC 60112)
Obróbka powierzchni			odporność na korozję
odporność na uderzenia			IK04 zgodnie z EN 50102
Odporność temperaturowa			-40°C - +120°C (obudowa) -40 °C - +80 °C (uszczelka)
Odporność na UV			pod zadaszeniem

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439

10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			na życzenie
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Pusta obudowa do urządzeń łączeniowych (EC000712)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Obudowa do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])			
Materiał obudowy			Tworzywo sztuczne

Szerokość	mm	80
Wysokość	mm	137
Głębokość	mm	95
Z pokrywą transparentną		Nie
Do wyłączania awaryjnego		Nie
Model		Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)		IP65
Stopień ochrony (NEMA)		Inne

Wymiary

