

## Pałąk zaciskowy KLBUE 15-32 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



### Ekranowanie i uziemienie

Nasze zaciski do uziemienia i ekranowania są nowatorskim rozwiązaniem i umożliwiają skuteczne zabezpieczenie zarówno osób, jak i wyposażenia przed wystąpieniem zakłóceń takich jak pola elektryczne i magnetyczne. Szeroki wybór akcesoriów uzupełnia naszą ofertę.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Typ        | KLBUE 15-32 SC                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1718341001</a>             |
| Wykonanie  | Pałąk zaciskowy, Pałąk zaciskowy, Stal |
| GTIN (EAN) | 4032248032310                          |
| J. op.     | 10 Szt.                                |

**Pałąk zaciskowy  
KLBUE 15-32 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 33,25 mm | Szerokość (cale) | 1,309 inch |
| Wysokość   | 32 mm    | Wysokość (cale)  | 1,26 inch  |
| Głębokość  | 63,9 mm  | Głębokość (cale) | 2,516 inch |
| Masa netto | 76,714 g |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |               |                                 |       |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| Temperatura magazynowania, max. | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min. | 10 °C |
| Temperatura magazynowania       | 10 °C...40 °C |                                 |       |

**dalsze dane techniczne**

|                    |          |                                          |                    |
|--------------------|----------|------------------------------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | wciskany | Wskazówka montażowa                      | montaż bezpośredni |
| rodzaj montażu     | Śruba    | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie                |

**dane tworzywa**

|          |      |        |         |
|----------|------|--------|---------|
| tworzywo | Stal | Barwny | srebrny |
|----------|------|--------|---------|

**parametry systemu**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Wykonanie | do przyłącza ekranowanego |
|-----------|---------------------------|

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                       |       |                      |       |
|-----------------------|-------|----------------------|-------|
| Średnica kabla, maks. | 32 mm | Średnica kabla, min. | 15 mm |
|-----------------------|-------|----------------------|-------|

**wymiary**

|                |        |                 |       |
|----------------|--------|-----------------|-------|
| długość gwintu | 4,8 mm | Raster w mm (P) | 36 mm |
|----------------|--------|-----------------|-------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC002020    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-11-90 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-50 | eClass 8.1 | 27-14-11-50 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-50 | eClass 9.1 | 27-14-11-50 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pałąk zaciskowy KLBUE 15-32 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                        |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                               |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                                       |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |