



Moduł podstawowy; 100 mm tuleja aluminiowa z podstawą

Typ SL4-PIB-100
Catalog No. 171297
Alternate Catalog No. SL4-PIB-100

Program dostaw

Asortyment			Kolumny sygnalizacyjne SL
Funkcja podstawowa			Moduł podstawowy
Sposób podłączenia			Zaciski sprężynowe Push-In
Sposób montażu			do montażu poziomego
Wypożenie			Podstawa z rurą aluminiową i stopą z tworzywa sztucznego z pokrywą
Długość rury			100 mm
Liczba modułów			maks. 5 modułów
Kolor			
			czarny rura w kolorze aluminium
			
Stosowane do			SL4-L-... SL4-BL-... SL4-FL-... SL4-AP-...
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

Dane Techniczne
Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość uderzeniowa mechaniczna		g	> 15 zgodnie z IEC 60068-2-27 Czas uderzenia 11 ms półsinusoidalny
Stopień ochrony IEC			IP66 IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL			Typ 4, 4X, 13
Kolor kopuły			czarny rura w kolorze aluminium
Temperatura otoczenia		°C	-30 - +60
Liczba elementów sygnalizacyjnych			maks. 5 z podstawą standardową maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
Przekrój przewodów przyłączeniowych			
Drut lub Linka		mm ²	0,2 - 1,5
Drut lub Linka, z tulejką		mm ²	0,25 - 1,5
Linka zakończona tulejką		mm ²	0,25 - 0,75
			AWG 24 - AWG 16

Styki

Odporność na uder napięciowy	U _{imp}	V AC	4000
Znamionowe napięcie izolacji	U _i	V	250

Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia		III/3
Moduły		
Zakresy napięć		24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 %

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	60

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Moduł przyłączeniowy do kolumny sygnalizacyjnej (EC001152)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Element kolumny sygnalizacyjnej, moduł przyłączeniowy (ecI@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])		
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego		Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na stojaku		Nie
Możliwość montażu na wsporniku		Tak
Montaż podłogowy		Tak
Kolor		Inne
Do interfejsu AS		Nie

Aprobaty

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

