




**Moduł światła ciągłego;biały;wskaźnik LED;24 V**

**Typ** SL4-L24-W  
**Catalog No.** 171316  
**Alternate Catalog No.** SL4-L24-W

**Program dostaw**

Asortyment			Kolumny sygnalizacyjne SL
Funkcja podstawowa			Moduł światła ciągłego
Stopień ochrony			IP66
Znamionowe napięcie pracy	$U_e$	V	24 V AC/DC
Rodzaj światła			Światło ciągłe
element świetlny			LED
<b>Kolor</b>			bezbarwny
			
Funkcja			
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

**Dane Techniczne**
**Dane ogólne**

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość udarowa mechaniczna		g	> 15 zgodnie z IEC 60068-2-27 Czas udaru 11 ms półsinusoidalny
Stopień ochrony IEC			IP66 IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL			Typ 4, 4X, 13
Materiał			Obudowa: poliwęglan (PC), czarny Kopuła: poliwęglan (PC)
Kolor kopuły			bezbarwny
Temperatura otoczenia		°C	-30 - +60
Liczba elementów sygnalizacyjnych			maks. 5 z podstawą standardową maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
Ciężar		g	45

**Styki**

Odporność na udar napięciowy	$U_{imp}$	V AC	4000
Znamionowe napięcie izolacji	$U_i$	V	250
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3

**Moduły**

Rodzaj światła			Światło ciągłe
element świetlny			LED

Prąd upływu	A	< 0.003
Trwałość	h	> 100000
Kąt przenoszenia sygnału		360°
Zużycie prądu/pobór mocy		
at 24 V AC/DC	A	0,022 - 0,033
Zakresy napięć		24 V AC/DC ± 10 %

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	60

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Moduł świetlny dla kolumny sygnalizacyjnej (EC000232)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Optyczne kolumny sygnalizacyjne (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])		
Funkcja		Światło ciągłe
Kolor		Przezroczysty
Średnica zewnętrzna	mm	43
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	V	24 - 24
Napięcie pracy dla AC 60 Hz	V	24 - 24
Napięcie pracy dla DC	V	24 - 24
Rodzaj napięcia		AC/DC
Źródło światła		LED
Kolor obudowy		Czarny
Stopień ochrony (IP)		IP66
Stopień ochrony (NEMA)		4X

## Aprobaty

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

