

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **001217431**

Lokalizator, rejestrator GPS Renkforce GP-102 G-Porter, 20, niebieski, czarny, USB



Instalacja aplikacji CanWay


Krok 1 - Wybierz CanWay Installer.exe

Krok 2 - wybierz język




Krok 3 - wybierz DALEJ

Krok 4 - wybierz folder i kliknij Dalej




Krok 5 - Wybierz Dodatkowe zadania (sterownik USB) i kliknij Dalej



Krok 6 - kliknij Zakończ

Otwórz CanWay i przeczytaj dziennik GPS z urządzenia

Krok 1 - otwórz CanWay i zaimportuj dane referencyjne.



Create New User

Who are you ?

Please enter your basic personal information

Name

user

Sex

☒ Male
 ☐ Female

Birthday

1983 Year 2 Month 4 Day

Back

Next

Cancel

Create New User

Display Unit

choose your default displayed unit settings

Unit of Measurement

☒ Metric (Meters, Kilometers, Kilograms)
 ☐ Imperial (Feet, Miles, Pounds)
 ☐ Nautical (Feet, Nautical miles, Pounds)

Show latitude / Longitude

☐ Decimal Degrees
 ☒ Degrees, Minutes, Seconds
 ☐ Degrees, Decimal Minutes

Back

Next

Cancel

 **Create New User** 

Calories Setting 

Please enter your height and weight


Height	170	cm
Weight	70	kg

 **Create New User** 

Activity Groups 

Choose your activity groups

- ☒ Biking
- ☒ Running
- ☒ Walking
- ☒ Motorcycling
- ☒ Swimming
- ☒ Canoeing
- ☒ Skiing
- ☒ Travel
- ☒ Other



Zarządzanie użytkownikami może modyfikować lub przełączać użytkownika na „Plik” -> „Zarządzanie użytkownikami” i -> „Przełącz użytkownika”

Krok 2 - Podłącz system rejestratora danych do portu USB komputera. Upewnij się, że zasilanie rejestratora danych jest włączone.




Krok 3 - Polecenie menu „Logger” -> „Ściągnij wycieczkę” lub kliknij ikonę


CanWay automatycznie wykryje port COM i szybkość transmisji, a następnie odczyta ślady GPS.



Zostanie wyświetlone okno listy ścieżek. Wybierz ścieżki do zaimportowania.



Ścieżki będą wyświetlane w oknie mapy.



Wyczyść pamięć rejestratora danych


Polecenie menu „Logger” -> „Wyczyść ścieżkę” usunie dane zapisane w urządzeniu, więc pamięć urządzenia wystarczy do następnego użycia.



Konfiguracja rejestratora danych

Podłącz rejestrator danych do komputera i włącz rejestrator danych. Polecenie menu „Rejestrator” -> „Konfiguracja” Jeśli rejestrator danych nie jest podłączony, obszar ustawień dziennika GPS zostanie wyłączony. Upewnij się, że przełącznik zasilania rejestratora danych jest włączony po podłączeniu.

Ustawienia połączenia:



Moduł automatycznego skanowania GPS (zalecany) Program automatycznie wykryje port COM i szybkość transmisji. Zaleca się ustawienie automatycznego skanowania.

Konfiguracja dziennika GPS

Dostępne są 4 tryby dziennika: tryb ogólny, tryb pojazdu, tryb rowerowy i tryb pieszy. Użytkownicy mogą również zmienić domyślne ustawienie tych 4 trybów.

Ustawienie trybu dziennika: wg czasu lub odległości

Loguj według czasu (w sekundach):

Określ okres dziennika. Na przykład, jeśli określono 3 sekundy, urządzenie GPS będzie logować się co 3 sekundy.

Zaloguj według odległości (w metrach):

Określ odległość dziennika. Na przykład, jeśli określono 10 metrów, urządzenie GPS będzie rejestrować co 10 metrów.

Minimalna prędkość rejestrowania: ponad () km/h:

Określ prędkość dziennika. Na przykład, jeśli określono 20 km / h, urządzenie GPS będzie rejestrować, gdy prędkość przekroczy 20 km / h.

Uwaga: Urządzenie GPS będzie rejestrować tylko wtedy, gdy okres logowania lub dziennik odległości, i spełniają prędkość dziennika z kryteriami.

Pamięć dziennika danych

Pasek pokazuje, ile procent pamięci wykorzystano w urządzeniu rejestratora danych. Użytkownicy


mogą użyć „Wyczyść ścieżkę” , aby wyczyścić całą pamięć.

Okno listy ścieżek

Wybierz linię ścieżki, okno mapy animuje całą podróż, przesuując bieżącą pozycję. A także wyświetlać dane podsumowujące, okno wykresu i informacje o zdjęciu.

Track Name	Start Time	End Time	Distance (km)	Duration
2012-11-26 09:08	2012-11-26 09:08	2012-11-26 09:09	0.79	00:20
2012-11-26 09:14	2012-11-26 09:14	2012-11-26 09:29	12.14	14:50
2012-11-26 09:41	2012-11-26 09:41	2012-11-26 10:08	14.71	27:06
2012-11-26 15:41	2012-11-26 15:41	2012-11-26 15:56	7.55	14:20
2012-11-26 17:03	2012-11-26 17:03	2012-11-26 17:18	6.59	14:59
2012-11-26 17:55	2012-11-26 17:55	2012-11-26 18:10	2.45	14:55
2012-11-26 09:43	2012-11-26 09:43	2012-11-26 10:22	0.02	38:30
2012-11-27 11:43	2012-11-27 11:43	2012-11-27 11:51	0.05	08:30
2012-11-27 12:38	2012-11-27 12:38	2012-11-27 17:52	0.12	5:18:30
2012-11-28 09:49	2012-11-28 09:49	2012-11-28 17:45	0.20	7:55:41
2012-11-28 19:43	2012-11-28 19:43	2012-11-28 20:08	16.97	26:24
2012-11-30 14:36	2012-11-30 14:36	2012-11-30 17:30	0.10	2:53:31
2012-12-01 09:03	2012-12-01 09:03	2012-12-01 09:39	74.47	1:35:54
2012-12-02 16:01	2012-12-02 16:01	2012-12-02 17:04	82.47	1:03:52
2012-12-03 09:43	2012-12-03 09:43	2012-12-03 09:58	0.00	01:14

Użytkownik może wyczyścić ścieżkę z „Ścieżka” -> „Usuń ścieżkę” lub kliknąć .




Okno listy TAB


1. Wybierz Lista ścieżek i wybierz swoją ścieżkę. możesz zmienić kategorię dla innego sportu.

Summary	Speed / Elevation	Photo
Name	2013-01-05 20-42	
Category	Biking 	
Location		
Distance	75.46 km	Climb 413.68/-467.14
Duration	1:01:04	Stop 04:21
Avg. Speed	74.14 km/h	Pace 0:48 min/km
Max. Speed	138.71 km/h	Min. Pace 0:25 min/km
Calories	0.9 Kcal	
Weather		
Equipment		
Notes		

2. Wybierz opcję Eksploruj zdjęcia. Użytkownik może znaleźć listę zdjęć.



3. Wybierz Facebook. Użytkownik może zalogować się na Facebooku.




Dodawanie zdjęć

Użytkownicy mogą dodawać zdjęcia z folderu plików.

Dodaj zdjęcie z folderu: polecenie menu „Zdjęcie” -> „Dodaj zdjęcie...” -> „Z folderu”. Wybierz folder, aby dodać zdjęcie.


Zdjęcie zostanie wyświetlone w oknie Widok zdjęcia. Użytkownicy mogą dodawać komentarze do każdego zdjęcia. Użytkownicy mogą również obracać, usuwać zdjęcia.



Po dodaniu zdjęć CanWay automatycznie dopasuje zdjęcia i zarejestrowane punkty trasy GPS według czasu. Oznaczenia miejsca zostaną utworzone jako symbol zastępczy dla zdjęć.

Przeglądaj zdjęcia

Kliknij przyciski „następne zdjęcie” i „poprzednie zdjęcie”, aby przeglądać zdjęcia. Bieżące zdjęcie i bieżący znak miejsca zostaną zsynchronizowane.



Okno listy zdjęć


Okno listy zdjęć pokaże atrybuty zdjęć. Informacje obejmują „nazwę pliku”, „datę”, „znak miejsca”, „szerokość geograficzną” i „długość geograficzną”.

Field	Value
Name	20121230_1536...
Date Time	2012-12-30 23:36
Latitude	25° 10.9548' N
Longitude	121° 24.9870' E

Prześlij zdjęcia do Facebooka.




Ikona > „Prześlij zdjęcia na Facebooku”, wybierz zdjęcie i kliknij Dalej.



Przeglądanie Google Earth

Polecenie „Plik” -> „Wyświetl w Google Earth” wywoła program Google Earth, aby wyświetlić utwory i zdjęcia. Użytkownicy muszą zainstalować Google Earth. <http://earth.google.com/>



Zapisz jako plik KML i KMZ

Polecenie menu „Plik” -> „Eksportuj jako Kml...”, aby zapisać ścieżki i zdjęcia w pliku kml. Możesz importować plik kml do Google Earth. Możesz także wysłać plik kml do znajomych, aby dzielić się swoimi wycieczkami z przyjaciółmi, o ile zainstalowali Google Earth na swoich komputerach.

Eksportuj ścieżki...


Polecenie menu „Plik” -> „Eksportuj ścieżki ...”

Krok 1. Wybierz ścieżki do eksportu.

Krok 2. Wybierz format pliku eksportu. Obsługiwane są formaty plików „CSV”, „GPX”, „NMEA Text”, „Google Earth KML” i „Google Earth KMZ”.

Wykres wysokości / prędkości

Przejdź do okna „Widok prędkości / wysokości”, aby wyświetlić wykres wysokości i prędkości. Możesz zmienić jednostkę danych Oś Y lub Oś X za pomocą wykresu.



Edycja ścieżki

Wybierz Linia ścieżki, Przełącz „Edytor” w oknie mapy. Przesuń kursor na ścieżce, aby wyświetlić wstępnie wybrany czas punktu trasy. Kliknij ścieżkę, aby wybrać całą ścieżkę.




Użyj do edycji ścieżki.

Ustawienie strefy czasowej


Istnieją dwa ustawienia strefy czasowej w „CanWay”. Jedna to „Strefa czasowa fotografii”, druga to „Wyświetl strefę czasową”. „Strefa czasowa fotografii” jest ustawiona na tę samą strefę czasową aparatu cyfrowego. „Wyświetlanie strefy czasowej” jest ustawione do wyświetlania celu. Na przykład, jeśli jesteś Anglikiem i podróżujesz do Stanów Zjednoczonych. „Strefa czasowa fotografii” powinna być ustawiona na „Anglia”, ponieważ strefa czasowa aparatu cyfrowego znajduje się w Anglii, a strefa czasowa wyświetlania powinna być ustawiona na „Stany Zjednoczone”.

Domyślnie „Strefa czasowa zdjęć” jest ustawiona na wartość domyślną komputera. W większości przypadków wartość domyślna jest poprawna.

Użytkownik może skonfigurować strefę czasową ścieżki. Kliknij ścieżkę, aby wybrać Lista ścieżek> Podsumowanie> Strefa czasowa.



Użytkownik może skonfigurować strefę czasową zdjęć. Kliknij ścieżkę, aby wybrać Eksploruj zdjęcie> zdjęcie> Zdjęcie> Dostosuj strefę czasową




Opcje

Polecenie menu „Narzędzia”> „Opcje...”

Profil:

Dane: płeć, urodziny, wysokość, waga, lokalizacja, początek tygodnia




The image shows a 'Preferences' dialog box with a blue title bar and a close button (X) in the top right corner. The 'User' dropdown menu is set to 'ben'. Below the title bar, there are four tabs: 'Profile' (selected), 'Unit', 'Route', and 'Category Zones'. The 'Profile' tab contains the following fields:

- Sex:** Radio buttons for 'Male' (selected) and 'Female'.
- Birthday:** A dropdown menu showing '1983 Year 2 Month 4 Day'.
- Height:** A text input field containing '170.00' followed by 'cm'.
- Weight:** A text input field containing '70.00' followed by 'kg'.
- Location:** An empty text input field.
- Week Start on:** A dropdown menu showing 'Sunday'.

At the bottom right of the dialog box are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Jednostka odległości:

Dane: Lokalizacja, odległość, wysokość, wysokość, waga, energia, temperatura




The image shows a 'Preferences' dialog box with a blue title bar and a close button (X) in the top right corner. The 'User' field at the top is set to 'ben'. Below it are five tabs: 'Profile', 'Unit' (which is selected and highlighted with an orange border), 'Route', 'Photo', and 'Category Zones'. The 'Unit' tab contains a list of settings, each with a dropdown menu:

Setting	Unit
GPS Location	Degree Minute Second
Distance	Kilometer
Elevation	Meter
Height	Centimeter
Weight	Kilogram
Energy	Calories
Temperature	Celsius

At the bottom right of the dialog are 'OK' and 'Cancel' buttons.


Trasa:

Dane: oddzielne kryteria tras, grubość trasy, kolor trasy.



Zdjęcie:


Dane: kryteria grupy zdjęć, kryteria dopasowania czasu.



The screenshot shows a 'Preferences' dialog box with a blue title bar and a red close button. The 'User' field is set to 'ben'. The 'Photo' tab is selected, showing two settings: 'Group Photo Criteria' set to 50 (0-255 meters) and 'Time Match Criteria' set to 120 (0-65535 seconds). The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Setting	Value	Range
Group Photo Criteria	50	(0-255 meters)
Time Match Criteria	120	(0-65535) seconds

Strefy kategorii:



Preferences

User: user

Profile | Unit | Route | Photo | **Category Zones**


Major Categories: Pace / Speed Zones ☒ Pace ☐ Speed (km/h)

Category Name: Running

Zone Name	LSL	USL	Color
Walking	9:00		
Jogging	6:00	9:00	
Running	0:00	6:00	

Zone Name: Walking

Range: 9:00 ~ min/km

Color: 


+ Duplicat -

OK Cancel

Analiza sportowa:



1. Widok aktywności: z oknem wykresu




Dane analizy: Podsumowanie, Podziały, Prędkość, Tempo, Wysokość.


1 Podsumowanie: zawiera nazwę, kategorię, lokalizację, odległość, czas trwania, średnią. Prędkość, prędkość maksymalną, kalorie, pogodę.

Summary		Splits	Speed	Pace	Elevation
Name	2013-01-01 21-43				
Category	Biking ▼				
Location					
Distance	26.18 km	Climb	166.85/-228.55 m		
Duration	45:51	Stop	10:35		
Avg. Speed	34.27 km/h	Pace	1:45 min/km		
Max. Speed	81.70 km/h	Min. Pace	0:44 min/km		
Calories	0.7 Kcal				
Weather					
Equipment					
Notes					


2. Podziały: Użytkownik może zmienić typ odległości i wykresu.




3. Prędkość: użytkownik może zmienić typ strefy i wykresu.



4. Tempo: Użytkownik może zmienić typ strefy i wykresu




5. Wysokość: Użytkownik może zmienić typ strefy i wykresu



2. Widok raportu:

Użytkownik może wybrać kryteria wyszukiwania, pole danych, limit czasu, kategorię.



1. Kryteria wyszukiwania: Użytkownik może wybrać zakres czasu.



2. Pole danych: Użytkownik może wybrać warunki pomiaru.



3. Limit czasu: Użytkownik może wybrać jednostkę czasu.



4. Kategoria: Użytkownik może wybrać tryb sportu



Utylizacja**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.

<http://www.conrad.pl>