

Moduł Mini GBIC SFP

1000Base-LX (LC), Jednomodowy, 20 km

Part No.: **506724**

Features:

- Transfer danych: 1000 Mb/s
- Jeden port 1000Base-LX jednomodowy optyczny LC
- Działa na odległość: do 20 km (okablowanie 9/125 µm)
- Długość fali: 1310 nm
- Wykonany w standardzie SFP (small form factor plugable)
- Podłączanie typu "Hot Plug" (bez konieczności wyłączenia przełącznika)
- Zgodny ze specyfikacją SFP Transceiver MSA
- Do zastosowania z przełącznikami Intellinet Gigabit, modele 560801, 560818, 545006, 560559 oraz 560900
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:

- IEEE 802.3z (Światłowód Ethernet Gigabit)

Parametry techniczne:

- Obsługiwane media transmisyjne: Światłowód 1000Base-LX Jednomodowy 9/125 µm
- Złącza: Port optyczny LC, 1000Base-LX
- Odległość: 20 km
- Długość fali: 1310 nm
- Moc transmisji optycznej:
 - Maksymalna moc nadawcza TX: -3 dBm
 - Minimalna moc nadawcza TX: -8 dBm
 - Czułość: -24 dB
 - Zapas: 8 dB
- Wykonany w standardzie SFP (small form factor plugable), 1.25 Gb/s
- Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS, IEC-60825

Zasilanie

- Wymagane: 3,3 V
- Pobór mocy: 1 W (maksymalnie)

Parametry fizyczne:

- Wymiary: 55 x 13 x 12 mm
- Waga: 15 g
- Temperatura pracy: 0 - 70°C
- Wilgotność: 10 - 85% RH, nieskondensowana
- Temperatura przechowywania: -40 - 85°C

Zawartość opakowania:

- Moduł Mini GBIC SFP

