




Przycisk podświetlony, Płaskie, Z samopowrotem, 1 zestaw zwierny, Kabel (czarny) z otwartą końcówką, 4-biegunowy, 1 m, Wskaźnik LED zielony, zielony, bez opisu, 24 V AC/DC, Pierścień czołowy tytanowy

Typ C22-DL-G-K10-24-P62
Catalog No. 185586


Program dostaw

Asortyment			RMQ compact solution
Funkcja podstawowa			Napędy przycisków podświetlanych
Średnica zabudowy	Ø	mm	22.5
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie			Kompletne urządzenia
Wykonanie			Płaskie
			Z samopowrotem
Rodzaj przyłącza			Kabel (czarny) z otwartą końcówką, 4-biegunowy
Długość kabla		m	1


Kolor

Wskaźnik LED			
Wskaźnik LED			zielony

Wkładka przycisku


Wkładka przycisku			zielony
Wkładka przycisku			
			bez opisu
Znamionowe napięcie pracy LED			24 V AC/DC
Opis			brak
Stopień ochrony			IP66, IP67, IP69 (z przodu) IP65 (z tyłu)
Pierścień czołowy			Pierścień czołowy tytanowy
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

Wypożyczenie w styki

Z = Zestaw zwierny			1 zestaw zwierny
Diagram łączenia			

Odcinek przełączania

■ = styk zwarty
□ = styk rozarty



Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660
Certyfikacje			CE, UL, CSA
Maksymalna częstotliwość zadziałań	cykle łączenia/godz.		≤ 3600
Siła uruchamiająca		N E t	≤ 5
Moment dokręcania pierścienia gwintowanego		Nm	2
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony			IP66, IP67, IP69 (z przodu) IP65 (z tyłu)
Temperatura otoczenia			
otwarte		°C	-30 - +70
Przechowywanie		°C	- 30 - + 80
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość uderowa mechaniczna czas trwania udaru 11 ms		g	> 30

Styki

Odporność na uder napięciowy	U _{imp}	V AC	800
Znamionowe napięcie izolacji	U _i	V	30
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3
Niezawodne łączenie			
przy 17 V DC/7 mA	H _F		Zestyk zwirny: ustalany statystycznie 1 usterka na 17 x 106 łączy
maks. zabezpieczenie przed zwarcie			
bezpiecznik topikowy	gG/gL	A	4
Warunkowy prąd zwarcia	I _q	kA	1

Zdolność łączeniowa

Znamionowy prąd pracy	I _e	A	
AC-15			
24 V	I _e	A	4
DC-13			
24 V	I _e	A	3

Właściwości kabla

Wykonanie			Zakończenie kabla otwarte
Długość kabla		m	1
Materiał			PUR
Średnica	Ø	mm	4.7

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodnie z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Przycisk sterowniczy, kompletny (EC001028)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Przycisk, kompletne urządzenie (ecI@ss10.0.1-27-37-12-28 [AKF046014])			
Liczba pozycji sterowniczych			1
Rodzaj przycisku			Płaski
Kolor przycisku			Zielony
Kształt soczewki			Okrągły
Średnica otworu		mm	22.5
Szerokość otworu		mm	0
Wysokość otworu		mm	0

Z podświetleniem			Tak
Bez samopowrotu			Nie
Z samopowrotem			Tak
Napięcie zasilania źródła światła		V	24
Liczba styków zwiernych			1
Liczba styków rozwiernych			0
Liczba styków przełącznych			0
Rodzaj połączenia elektrycznego			Inne
Z pierścieniem czołowym			Tak
Materiał pierścienia czołowego			Tworzywo sztuczne
Kolor pierścienia czołowego			Szary
Stopień ochrony (IP)			Inne
Stopień ochrony (NEMA)			Inne

Aprobaty

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			165628
CSA Class No.			321103
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			2, 12

Wymiary

