

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 001543527

Termometr kuchenny do żywności TFA Dostmann 30.1058.02





1. Przed użyciem tego produktu

- Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi.
- Przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie ustawowych praw.

spowodowane defektami powstałymi na skutek nieprawidłowego użytkowania.

- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku niepostępowanie zgodnie z tymi instrukcjami. Podobnie nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe odczyty lub za skutki z nich wynikające.
- Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Pole działania

- Pomiar temperatury cieczy, past i materiałów powstałych do użytku domowego, biznesowego i hobbystycznego, także do kontroli żywności (wg HACCP) i EN 13485.

3. Dla Twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań opisanych powyżej. Należy go używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione.
- Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych.



Ostrożność!

Ryzyko zranienia:

- Trzymaj to urządzenie i baterię poza zasięgiem dzieci.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z sondą.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia).
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostała się do organizmu, natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ponownie ładować. Ryzyko eksplozji!

- Słabe baterie należy wymienić tak szybko, jak to możliwe, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami.
- Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać skażone miejsca wodą i zasięgnąć porady lekarza.



Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa produktu!

- Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
- Tylko sonda jest odporna na temperaturę do 250°C.
- Nigdy nie spalaj sondy bezpośrednio nad ogniem.
- Nie zanurzaj wyświetlacza w wodzie. Woda może przedostać się do wnętrza urządzenia i spowodować nieprawidłowe działanie. Chronić przed wilgocią. Nie nadaje się do zmywarki.

4. Pierwsze kroki

- Otwórz komorę baterii, obracając pokrywę w kierunku strzałki za pomocą odpowiedniego śrubokręta (OTWARTE) i zdejmij taśmę izolacyjną.
- Zamknij komorę baterii, obracając pokrywę w kierunku strzałki, za pomocą odpowiedniego śrubokręta (CLOSE). Zwróć uwagę na pierścień uszczelniający.
- Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ.
- Na wyświetlaczu pokazywana jest aktualnie zmierzona temperatura.
- Czujnik znajduje się w punkcie sondy. Aby zmierzyć temperaturę, należy wprowadzić sondę na głębokość co najmniej 2 cm w obiekcie.

5. Funkcja HOLD

- Naciśnij przycisk MAX/MIN/HOLD w trybie normalnym.
- Na wyświetlaczu pojawi się HOLD.
- Funkcja wstrzymania aktualnej temperatury jest aktywna.
- Naciśnij trzy razy przycisk MAX/MIN/HOLD, a powrócisz do trybu normalnego.

6. Funkcja MAX/MIN

- Naciśnij dwukrotnie przycisk MAX/MIN/HOLD w trybie normalnym, a wyświetli się najwyższa temperatura (MAX) od ostatniego resetu.
- Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN/HOLD, wyświetli się najniższa temperatura (MIN) od ostatniego resetu.
- Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN/HOLD, a powrócisz do trybu normalnego.
- Jeśli temperatura w trybie Max-Min spadnie lub wzrośnie poniżej lub powyżej zarejestrowanej wartości maksymalnej lub minimalnej, nastąpi dynamiczna aktualizacja.

- Aby wyczyścić maksymalną i minimalną pamięć, naciśnij i przytrzymaj Naciśnij przycisk MAX/MIN/HOLD przez 3 sekundy w odpowiednim trybie, gdy na wyświetlaczu pojawi się MAX lub MIN.
- Na wyświetlaczu pojawi się „---”.
- Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN/HOLD, aby powrócić do trybu normalnego.

7. Funkcja wyłączania

- Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy.
- OFF miga na wyświetlaczu.
- Instrument wyłącza się.
- Jeżeli przyrząd nie jest używany, wyłączy się automatycznie po ok. 10 minut.

8. Zmiana jednostki °C/°F

- Za pomocą szpilki naciśnij szary przycisk °C/°F z tyłu, co umożliwi zmianę jednostki temperatury z °C (stopień Celsjusza) na °F (stopień Fahrenheita).

9. Pomiar długoterminowy

- Naciśnij przycisk MAX/MIN/HOLD na 3 sekundy w trybie normalnym.
- Na wyświetlaczu pojawi się X.
- Funkcja automatycznego wyłączania jest wyłączona.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAX/MIN/HOLD, aby ponownie włączyć funkcję.

10. Kalibracja

- Podczas kalibracji termometr jest ustawiony na dokładnie 0°C. W celu osiągnąć tę wartość temperatury tak dokładnie, jak to możliwe, należy najpierw przygotować wodę z lodem.
- Przygotowanie wody z lodem: Napełnij termos do pełna kostkami lodu, pokruszonymi tak drobno, jak to możliwe. Następnie napełnij termos zimną wodą, aby w szczelinach nie pozostało już powietrze. Po około 30 minutach temperatura wody z lodem w kolbie wyniesie 0°C (±0,1°C). W zależności od jakości termosu, temperatura pozostanie stała aż do 24 godzin.
- Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ.
- Teraz zanurz sondę urządzenia w lodowatej wodzie (co najmniej na dwie trzecie jej długości) i odczekaj 3 minuty.
- Jeżeli wyświetlana wartość temperatury nie zmienia się, można włączyć tryb kalibracji.
- Uwaga: Kalibrację można przeprowadzić wyłącznie w zakresie wskazań od -2° do +2°C.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk °C/°F przez 3 sekundy, aby przejść do trybu kalibracji.
- Na wyświetlaczu pojawi się „CAL”.
- Jeżeli aktualnie wyświetlana jest wartość temperatury inna niż 0,0°C, w kolejnym kroku wskazanie zostanie skorygowane o tę różnicę.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk °C/°F ponownie przez trzy sekundy, aż zniknie wskazanie „CAL”.
- Urządzenie powróciło do normalnego trybu i zostało ustawione na dokładnie 0,0°C.
- Wymiana baterii resetuje wszelkie możliwe ustawienia kalibracji i urządzenie ponownie działa z kalibracją fabryczną.

11. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyść instrument miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków szorujących.
- Wymij baterię, jeśli nie będziesz jej używać przez dłuższy czas.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

12. Wymiana baterii

- Wymień baterię, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii.

13. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak elementów na wyświetlaczu	→ Upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa (+ biegun powyżej) → Zmień baterię → Włącz instrument (ON)
Błędne elementy na wyświetlaczu	→ Sprawdź położenie czujnika → Zmień baterię

Jeśli Twoje urządzenie nie będzie działać pomimo tych działań, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego je kupiłeś.

14. Utylizacja odpadów

Ten produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i komponentów, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia. Zmniejsza to ilość odpadów i chroni środowisko. Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, korzystając z przygotowanych systemów zbiórki

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład

pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

**OSTRZEŻENIE!**

**Szkody dla środowiska i zdrowia
wskutek nieprawidłowej utylizacji baterii!**

15. Specyfikacje

Zakres pomiarowy temperatura.....-40°C ...+250°C (-40°F...+482°F)

Precyzja:

±1°C @ -40°C...-10°C

(±2°F @ -40°F...+14°F)

±0,5°C @ > -10°C...+100°C

(±1°F @ +14°F...+212°F)

±1°C @ > +100°C...+200°C

(±2°F @ +212°F...+392°F)

±2°C @ > +200°C...+250°C

(±4°F @ +392°F...+482°F)

Temperatura pracy.....-20°C... +50°C (-4°F...+122°F)

Stopień ochrony..... IP65 Ochrona przed strumieniami wody

Pobór mocy.....Bateria guzikowa 1x LR44

Wymiary.....24 x 19 x 400 mm, sonda 300 mm

Ten produkt spełnia wytyczne zgodnie z normą EN 13485.

Przydatność..... S, T (przechowywanie, transport)

Lokalizacja..... E

Klasa dokładności..... 0,5

Zakres pomiarowy..... -40°C...+250°C

Zgodnie z normą EN 13485 urządzenie to podlega regularnym kontrolom zgodnie z normą EN 13486 (zalecenie: raz w roku). TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy
Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej, po prostu wpisując numer produktu w polu wyszukiwania.
www.tfa-dostmann.de



<http://www.conrad.pl>