

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **1493237**



Opalarka Einhell TE-HA 2000 E 4520195 **2000 W 50 °C, 50 - 550 °C**



Einhell®

TE-HA 2000 E







Niebezpieczeństwo! - Przeczytaj instrukcję obsługi, aby zmniejszyć ryzyko zapytań



Wylot dyszy należy zachować minimalną odległość 7 cm od obrabianego przedmiotu, w przeciwnym razie gromadzące się powietrze może spowodować uszkodzenie sprzętu.

Niebezpieczeństwo!

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby informacje były zawsze dostępne. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi i przepisy bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszych instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

1. Przepisy bezpieczeństwa

Odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w załączonej broszurze.

Niebezpieczeństwo!

Przeczytaj wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Wszelkie błędy w przestrzeganiu przepisów i instrukcji bezpieczeństwa mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa:

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest ustawiony w pozycji „0” (OFF).
- Dysza osiąga temperaturę do 550°C. Zagrożenie pożarowe! Nosić rękawice ochronne i okulary. Dyszy nie należy dotykać podczas pracy.
- Przed odłożeniem pistoletu na gorące powietrze poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie kieruj strumienia powietrza na ludzi lub zwierzęta. Nie używaj urządzenia do suszenia odzieży lub włosów. Nie używaj dmuchawy gorącego powietrza jako suszarki do włosów.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych substancji lub gazów.
- Nigdy nie blokuj przepływu gorącego powietrza, zatykając lub zakrywając wylot strumienia powietrza.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych pochodzących od producenta.
- Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Noś buty antypoślizgowe, a w przypadku długich włosów noś siatkę na włosy. Podczas pracy utrzymuj bezpieczną stopę.
- Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub w miejscach o dużej wilgotności (łazienka, sauna itp.).
- Przed użyciem pistoletu na gorące powietrze sprawdź miejsce pracy pod kątem łatwopalnych substancji i materiałów.
- Nigdy nie przenoś pistoletu na gorące powietrze trzymając za przewód zasilający.
- Używaj wyłącznie przedłużaczy o minimalnym przekroju 1,5 mm².
- Naprawy (np. wymiana przewodu zasilającego) powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nie używaj jednocześnie chemicznych środków do usuwania farby ani rozpuszczalników z pistoletem na gorące powietrze.
- Oczyszczyć dyszę w przypadku zabrudzenia.
- Upewnij się, że otwory wlotowe i wylotowe powietrza są zawsze czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Podczas usuwania farby mogą wydzielać się niebezpieczne lub trujące gazy. Podczas pracy w pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nigdy nie kieruj gorącego powietrza bezpośrednio na okna lub inne szklane powierzchnie.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania ze sprzętu i rozumieją zagrożenia które wynikają z takiego użytkowania. Dzieciom nie wolno bawić się

sprzętem. Dzieciom nie wolno czyścić sprzętu ani wykonywać prac konserwacyjnych na poziomie użytkownika, jeśli nie są pod nadzorem.

- Nieostrożne i nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować pożar.
- Zachowaj ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych. Nie celuj pistoletu w ten sam punkt przez dłuższy czas.
- Nie używać w atmosferze wybuchowej.
- Ciepło może przenosić się na ukryte materiały łatwopalne.
- Po użyciu poczekaj, aż urządzenie ostygnie na stojaku, zanim je odłożysz.
- Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.

2. Układ i dostarczone elementy

2.1 Układ (ryc. 1-3)

1. Dysza
2. 4-pozycyjny włącznik/wyłącznik
3. Kabel zasilający
4. Zdejmowany kaptur ochronny
5. Wyświetlacz LED
6. Pokrętło do ustawiania temperatury
7. Dysza chroniąca szkło
8. Dysza szerokostrumieniowa
9. Dysza redukcyjna
10. Dysza reflektorowa

2.2 Dostarczone elementy

Proszę sprawdzić, czy artykuł jest kompletny, zgodnie z zakresem dostawy. W przypadku braku części prosimy o kontakt z naszym serwisem lub punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu i po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu. Należy także zapoznać się z tabelą gwarancji w informacjach serwisowych na końcu instrukcji obsługi.

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć sprzęt.
- Usunąć materiał opakowaniowy oraz wszelkie zabezpieczenia opakowaniowe i/lub transportowe (jeśli są dostępne).
- Sprawdzić, czy dostarczono wszystkie elementy.
- Sprawdzić sprzęt i akcesoria pod kątem uszkodzeń transportowych.
- Jeśli to możliwe, prosimy zachować opakowanie do końca okresu gwarancyjnego.

Niebezpieczeństwo!

Sprzęt i materiał opakowaniowy nie są zabawkami. Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi torbami, foliami lub małymi częściami. Istnieje niebezpieczeństwo połamania lub zabrudzenia!

- Pistolet na gorące powietrze
- 4x dysze
- Oryginalna instrukcja obsługi
- Instrukcje bezpieczeństwa

3. Właściwe użytkowanie

Dmuchawa gorącego powietrza przeznaczona jest do podgrzewania węży termokurczliwych, usuwania farby oraz spawania i kształtowania tworzyw sztucznych.

Sprzęt może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie uważa się za przypadek niewłaściwego użycia. Użytkownik/operator, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia powstałe w wyniku tego.

Należy pamiętać, że nasz sprzęt nie został zaprojektowany do zastosowań komercyjnych, handlowych ani przemysłowych. Nasza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli maszyna będzie używana w przedsiębiorstwach komercyjnych, handlowych lub przemysłowych lub do celów równoważnych.

4. Dane techniczne

Napięcie sieciowe:220-240 V~ 50 Hz
Moc wejściowa: 2000 W
Temperatura: 50°C / ustawienie 1
..... 50-550°C / Ustawienie 2
..... 50-550°C / Ustawienie 3
Objętość powietrza: 250 l/min / ustawienie 1
..... 250 l/min / Ustawienie 2
..... 500 l/min / Ustawienie 3
Stopień ochrony: II
Waga:0,9 kg

5. Przed uruchomieniem urządzenia

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi sieciowymi.

6. Działanie**Uwaga!**

Po pierwszym użyciu urządzenia może z niego wydobywać się dym. To normalne.

6.1 4-pozycyjny włącznik/wyłącznik (rysunek 3)

Wybierz żadaną temperaturę roboczą i ilość powietrza za pomocą włącznika/wyłącznika (2). W bardzo krótkim czasie opalarka osiągnie temperaturę roboczą.

Pozycja przełącznika 1:

1. stopień – 50°C / 250 litrów/min.

Pozycja przełącznika 2:

II stopień – 50-550°C / 250 litrów/min.

Pozycja przełącznika 3:

3. stopień – 50-550°C / 500 litrów/min.

Notatka:

Temperaturę można regulować tylko w stopniu 2 i 3. Można tego dokonać obracając pokrętko regulacji temperatury (6) w tę i z powrotem pomiędzy pozycjami 1 – 9. Wyświetlacz LED (5) pokazuje w 6 pozycjach przełącznika poziom temperatury to obowiązuje w tej chwili. W pozycji przełącznika 1 wyświetlacz LED (5) gaśnie całkowicie.

Notatka:

Pozycja przełącznika 1 to ustawienie zimnego powietrza o temperaturze 50°C. Wtedy trzeba szybciej schłodzić opalarkę, aby móc szybciej wymienić dysze i uniknąć niebezpieczeństwa poparzenia.

6.2 Możliwe zastosowania pistoletu na gorące powietrze:

- Usuwanie farby i lakieru. Uwaga! Podczas usuwania farby lub lakieru mogą wydzielać się niebezpieczne lub trujące gazy. Pamiętaj o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji.
- Usuwanie naklejek i dekoracji.
- Luzowanie zardzewiałych lub mocno dokręconych nakrętek i metalowych śrub.
- Rozmrażanie zamarzniętych rur, zamków drzwiowych itp. Uwaga: nie należy podejmować prób rozmrażania rur plastikowych lub syntetycznych.
- Uwypuklenie naturalnych słoików drewna przed bejcowaniem lub lakierowaniem.
- Skurcz folii opakowaniowych i rur izolacyjnych z PVC.
- Woskowanie i odwoskowanie nart.
- Zastosowanie stacjonarne (patrz rys. 4)

Niebezpieczeństwo! Intensywne ogrzewanie oznacza większe ryzyko pożaru i eksplozji! Zapewnij dobrą wentylację. Mogą wydzielać się szkodliwe i/lub toksyczne gazy i opary.

6.3 Wybór właściwej dyszy

- Dysza ochronna do szkła (7) przeznaczona jest do ochrony m.in. szyby przed przegrzaniem poprzez przekierowanie gorącego powietrza. Do usuwania farby.
- Dysza o szerokim strumieniu (8) zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza na małych powierzchniach.
- Dysza redukcyjna (9) zapewnia ukierunkowany strumień ciepła do narożników i prac lutowniczych.
- Dysza reflektorowa (10) przeznaczona jest do lutowania i kształtowania rur, odmrażania rur wodociągowych oraz obkurczania węży izolacyjnych.
- Załóż odpowiednią końcówkę dyszy na dyszę (1) urządzenia.

Ostrzeżenie!

Przed wymianą dyszy poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

6.4 Demontaż osłony (rys. 5)

Zdejmowaną osłonę (4) można zdjąć, aby ułatwić pracę w ograniczonych przestrzeniach.

Ostrzeżenie!

Należy pamiętać, że istnieje wtedy zwiększone ryzyko pożaru i oparzeń.

7. Wymiana kabla zasilającego

Niebezpieczeństwo!

Jeśli kabel zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go wymienić producent, jego serwis posprzedażny lub podobnie przeszkolony personel.

8. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

Niebezpieczeństwo!

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

- Wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika należy w miarę możliwości chronić przed brudem i kurzem. Wytrzyj urządzenie czystą szmatką lub przedmuchaj sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia natychmiast po zakończeniu jego używania.
- Regularnie czyść urządzenie wilgotną szmatką i delikatnym mydłem. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić plastikowe części urządzenia. Upewnij się, że do urządzenia nie może przedostać się woda. Przedostanie się wody do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.

8.2 Konserwacja

Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części wymagających dodatkowej konserwacji.

8.3 Zamawianie części zamiennych:

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie poniższych danych części zamienne:

- Typ maszyny
- Numer artykułu maszyny
- Numer identyfikacyjny maszyny
- Numer części zamiennej wymaganej części

Aby zapoznać się z najnowszymi cenami i informacjami, przejdź do www.isc-gmbh.info

9. Utylizacja i recykling

Sprzęt dostarczany jest w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w transporcie. Surowce zawarte w tym opakowaniu można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Sprzęt i jego akcesoria wykonane są z różnego rodzaju materiałów, takich jak metal i plastik. Nigdy nie wyrzucaj wadliwego sprzętu do śmieci domowych. Sprzęt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu właściwej utylizacji. Jeśli nie znasz lokalizacji takiego punktu zbiórki, powinieneś zapytać w urzędach lokalnych władz.

10. Przechowywanie

Przechowuj sprzęt i akcesoria w ciemnym i suchym miejscu, w temperaturze powyżej zera. Idealna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30°C. Przechowuj elektronarzędzie w oryginalnym opakowaniu.

**Tylko dla krajów UE**

Nigdy nie wyrzucaj żadnych elektronarzędzi do śmieci domowych. Aby zachować zgodność z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej wdrożeniem do prawa krajowego, stare elektronarzędzia należy oddzielać od innych odpadów i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, np. poprzez utylizację. poprzez oddanie do punktu recyklingu.

Recykling alternatywny dla żądania zwrotu:

Zamiast zwrócić sprzęt producentowi, właściciel sprzętu elektrycznego musi upewnić się, że sprzęt zostanie odpowiednio zutylizowany, jeśli nie chce go już zatrzymywać. Stary sprzęt można zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje sprzęt zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i usuwania odpadów. Nie dotyczy to akcesoriów i pomocy niezawierających elementów elektrycznych dostarczonych ze starym sprzętem. Przedruk lub reprodukcja w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących produktom jest dozwolona wyłącznie za wyraźną zgodą iSC GmbH.

Zastrzega się zmiany techniczne. Niniejsza przesyłka zawiera akumulatory litowo-jonowe. Zgodnie z przepisem szczególnym 188 przesyłka ta nie podlega przepisom ADR. Ostrożnie. Niebezpieczeństwo zapłonu w przypadku uszkodzenia przesyłki. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone: Sprawdź i w razie potrzeby przepakuj. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 0049 1807 10 20 20 66 (sieć stacjonarna 14 ct/min, telefon komórkowy maks. 42 ct/min) Poza granicami Niemiec obowiązują opłaty za zwykłe połączenia z numerem stacjonarnym w Niemczech.

Recykling alternatywny do wniosku o zwrot:

Jako alternatywę dla zwrotu sprzętu do producenta, właściciel sprzętu elektrycznego musi upewnić się, że sprzęt został odpowiednio zutylizowany, jeśli nie chce go dłużej przechowywać. Stary sprzęt można zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje sprzęt zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji odpadów. Nie dotyczy to żadnych akcesoriów ani pomocy bez elementów elektrycznych dostarczanych ze starym sprzętem.

Przedruk lub powielanie w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących produktom jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą firmy iSC GmbH. Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Informacje serwisowe

Posiadamy kompetentnych partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w certyfikacie gwarancyjnym, których dane kontaktowe znajdują się również w certyfikacie gwarancyjnym. Partnerzy ci pomogą we wszystkich zgłoszeniach serwisowych, takich jak naprawy, zamówienia części zamiennych i zużywających się lub zakup materiałów eksploatacyjnych. Należy pamiętać, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu lub naturalnemu zużyciu i dlatego są one również wymagane do użytku jako materiały eksploatacyjne.

Kategoria	Przykład
Części eksploatacyjne*	Wirnik
Materiały eksploatacyjne*	
Brakujące części	

* Niekoniecznie objęte zakresem dostawy!

W przypadku wad lub usterek prosimy o zgłoszenie problemu w internecie pod adresem www.isc-gmbh.info. Upewnij się, że dokładnie opisujesz problem i we wszystkich przypadkach odpowiadasz na następujące pytania:

- Czy sprzęt w ogóle działał, czy od początku był wadliwy?
- Czy zauważyłeś coś (objaw lub usterkę) przed awarią?
- Jaką awarię ma Twoim zdaniem sprzęt (główny objaw)?

Opisz tę usterkę.

Certyfikat gwarancji

Szanowny Kliencie,

Wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczne kontrole jakości, aby upewnić się, że dotrą do Ciebie w idealnym stanie. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia usterki w urządzeniu prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym pod adresem podanym na karcie gwarancyjnej. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, korzystając z podanego numeru serwisowego. Proszę zwrócić uwagę na następujące warunki, na jakich można zgłaszać roszczenia gwarancyjne:

1. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą wyłącznie konsumentów, tj. osób fizycznych, które nie zamierzają używać tego produktu ani do działalności komercyjnej, ani do jakiegokolwiek innej działalności na własny rachunek. Niniejsze warunki gwarancji regulują dodatkowe usługi gwarancyjne, które wymieniony poniżej producent obiecuje nabywcom swoich nowych produktów w uzupełnieniu ich ustawowych praw gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne. Nasza gwarancja jest dla Ciebie bezpłatna.

2. Usługi gwarancyjne obejmują wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych produktu zakupionego u producenta wymienionego poniżej i ograniczają się do usunięcia

wspomnianych wad produktu lub wymiany produktu, w zależności od tego, co preferujemy. Należy pamiętać, że nasze urządzenia nie są przeznaczone do zastosowań komercyjnych, handlowych lub profesjonalnych. Umowa gwarancyjna nie zostanie zawarta, jeśli urządzenie było używane w działalności komercyjnej, handlowej lub przemysłowej lub było narażone na podobne obciążenia w okresie gwarancyjnym.

3. Nasza gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu lub nieprawidłowej instalacji, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi (np. instrukcji lub narażając urządzenie na działanie nietypowych warunków środowiskowych lub przez brak dbałości i konserwacji).
- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użytkowaniem (np. przeciążeniem urządzenia lub użyciem lub niezatwierdzonymi narzędziami lub akcesoriami), przedostaniem się do urządzenia ciał obcych (takich jak piasek, kamienie lub kurz, uszkodzenia transportowe), użyciem siły lub uszkodzeń spowodowanych siłami zewnętrznymi (na przykład przez upuszczenie).
- Uszkodzenia urządzenia lub jego części spowodowane normalnym lub naturalnym zużyciem lub normalnym użytkowaniem urządzenia.

4. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu urządzenia. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać przed upływem okresu gwarancyjnego w ciągu dwóch tygodni od zauważenia wady. Po upływie okresu gwarancyjnego żadne roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane. Pierwotny okres gwarancji pozostaje ważny dla urządzenia nawet po przeprowadzeniu naprawy lub wymianie części. W takich przypadkach wykonane prace lub zamontowane części nie spowodują przedłużenia okresu gwarancji, a nowa gwarancja nie będzie aktywna na wykonaną pracę lub zamontowane części. Dotyczy to również korzystania z usługi na miejscu.

5. W celu zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji należy zarejestrować wadliwe urządzenie na stronie: www.isc-gmbh.info. Zachowaj rachunek lub inny dowód zakupu nowego urządzenia. Urządzenia zwrócone bez dowodu zakupu lub bez tabliczki znamionowej nie będą objęte gwarancją, ponieważ prawidłowa identyfikacja nie będzie możliwa. Jeśli wada jest objęta naszą gwarancją, przedmiot zostanie natychmiast naprawiony i zwrócony do Ciebie lub wyślemy Ci nowy zamiennik.

Oczywiście z przyjemnością oferujemy również odpłatną naprawę wszelkich usterek, które nie są objęte zakresem niniejszej gwarancji lub urządzeń, które nie są już objęte gwarancją. Aby skorzystać z tej usługi, prosimy o przesłanie urządzenia na nasz adres serwisowy. Należy również zapoznać się z ograniczeniami niniejszej gwarancji dotyczącymi części zużywających się, materiałów eksploatacyjnych i brakujących części, jak określono w informacjach serwisowych w niniejszej instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).



D Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel

GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article

F Déclaration de conformité: Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article

I Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo

DK Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel

S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln

CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek

SK Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok

NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel

E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo

FIN Standardinmukaisuus todistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle

SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek

H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkhez

RO Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul

GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα

P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl

BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl

RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl

TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz

RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС

EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele

LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm

LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminys atitinka ES direktyvą ir standartus

PL Deklaracja Zgodności - deklaruujemy zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU

BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия

UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула

MK Izjava za soobraznost: Izjavуvаme soobraznost со регулативата и со нормите на ЕУ за артикли

N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel

IS Samræmisýfirlýsing: Við útskurðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Heißluftpistole* TE-HA 2000 E (Einhell)

- | | |
|---|---|
| ☐ 2014/29/EU | ☐ 2006/42/EC |
| ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC | ☐ Annex IV |
| ☐ (EU)2015/1188 | Notified Body: |
| ☒ 2014/35/EU | Reg. No.: |
| ☐ 2006/28/EC | ☐ 2000/14/EC_2005/88/EC |
| ☒ 2014/30/EU | ☐ Annex V |
| ☐ 2014/32/EU | ☐ Annex VI |
| ☐ 2014/53/EU | Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A) |
| ☐ 2014/68/EU | P = kW; L/Ø = cm |
| ☐ (EU)2016/426 | Notified Body: |
| ☐ (EU)2016/425 | ☐ 2012/46/EU_(EU)2016/1628 |
| ☒ 2011/65/EU_(EU)2015/863 | Emission No.: |

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-45; EN 62233;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 07.07.2021

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Nigel Yang/Product-Management

First CE: 14
Art.-No.: 45.201.95 I.-No.: 21021
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR026081
Documents registrar: Egginger Christoph
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Hot Air Gun - F Pistolet à air chaud - I Pistola ad aria calda - DK/V Varmluftpistol - S Varmluftpistol - CZ Horkovzdušná pistole - SK Teplovzdušná pištoľ - NL Hottecht pistool - E Pistola decapadora
FIN Kuuma ilmapiistoli - SLO Pištoľ za vroči zrak - H Hőlégtisztító - RO Pistol cu aer cald - GR Πιστόλι θερμού αέρα - P Pistola de ar quente - HR-BIH Pištoľ za vrući zrak - RS Pištoľ za vrući vazduh
PL Opalarka - TR Sıcak Hava Tabancası - RUS Тепловоздушный пистолет - EE Kuumaõhupistool - LV Karstā gaisa pūšanas ģenerators - LT Orapūtė - BG Пистолет с горещ въздух - UKR пістолет гарячого повітря - MK Пистол за топол воздух - NO Varmluftpistol - IS Habbýssa

<http://www.conrad.pl>

