




Przycisk, Płaskie, Z samopowrotem, 1 zestaw zwierny, Kabel (czarny) z otwartą końcówką, 4-biegunowy, 1 m, biały, bez opisu, Pierścień czołowy tytanowy

Typ  
Catalog No. C22-D-W-K10-P62  
185673


Program dostaw

|                                              |   |    |                                                |
|----------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------|
| Asortyment                                   |   |    | RMQ compact solution                           |
| Funkcja podstawowa                           |   |    | Napędy przycisków                              |
| Średnica zabudowy                            | Ø | mm | 22.5                                           |
| Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie |   |    | Kompletne urządzenia                           |
| Wykonanie                                    |   |    | Płaskie                                        |
|                                              |   |    | Z samopowrotem                                 |
| Rodzaj przyłącza                             |   |    | Kabel (czarny) z otwartą końcówką, 4-biegunowy |
| Długość kabla                                |   | m  | 1                                              |

Wkładka przycisku


|                             |  |  |                                                                                    |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wkładka przycisku           |  |  | biały                                                                              |
| Wkładka przycisku           |  |  |  |
|                             |  |  | bez opisu                                                                          |
| Opis                        |  |  | brak                                                                               |
| Stopień ochrony             |  |  | IP66, IP67, IP69 (z przodu)<br>IP65 (z tyłu)                                       |
| Pierścień czołowy           |  |  | Pierścień czołowy tytanowy                                                         |
| Podłączanie do SmartWire-DT |  |  | nie                                                                                |

Wyposażenie w styki

|                    |  |  |                                                                                      |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Z = Zestyk zwierny |  |  | 1 zestaw zwierny                                                                     |
| Diagram łączenia   |  |  |  |

Odcinek przełączania

- ☒ = styk zwarty
- ☐ = styk rozwarty



Dane Techniczne

Dane ogólne

|                                                           |                         |       |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy i przepisy                                          |                         |       | IEC/EN 60947-5-1<br>VDE 0660                                                                           |
| Certyfikacje                                              |                         |       | CE, UL, CSA                                                                                            |
| Maksymalna częstotliwość zadziałań                        | cykle<br>łączenia/godz. |       | ≤ 3600                                                                                                 |
| Siła uruchamiająca                                        |                         | N E t | ≤ 5                                                                                                    |
| Moment dokręcania pierścienia gwintowanego                |                         | Nm    | 2                                                                                                      |
| Wytrzymałość klimatyczna                                  |                         |       | Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78<br>Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
| Stopień ochrony                                           |                         |       | IP66, IP67, IP69 (z przodu)<br>IP65 (z tyłu)                                                           |
| Temperatura otoczenia                                     |                         |       |                                                                                                        |
| otwarte                                                   |                         | °C    | -30 - +70                                                                                              |
| Przechowywanie                                            |                         | °C    | - 30 - + 80                                                                                            |
| Położenie montażowe                                       |                         |       | dowolne, zgodne z wymaganiami                                                                          |
| Wytrzymałość uderowa mechaniczna czas trwania udaru 11 ms |                         | g     | > 30                                                                                                   |

Styki

|                                                   |                  |      |                                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Odporność na udar napięciowy                      | U <sub>imp</sub> | V AC | 800                                                                             |
| Znamionowe napięcie izolacji                      | U <sub>i</sub>   | V    | 30                                                                              |
| Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia |                  |      | III/3                                                                           |
| Niezawodne łączenie                               |                  |      |                                                                                 |
| przy 17 V DC/7 mA                                 | H <sub>F</sub>   |      | Zestyk zwierny: ustalany statystycznie 1 usterka na 17 x 10 <sup>6</sup> łącheń |
| maks. zabezpieczenie przed zwarcie                |                  |      |                                                                                 |
| bezpiecznik topikowy                              | gG/gL            | A    | 4                                                                               |
| Warunkowy prąd zwarcia                            | I <sub>q</sub>   | kA   | 1                                                                               |

Zdolność łączeniowa

|                       |                |   |   |
|-----------------------|----------------|---|---|
| Znamionowy prąd pracy | I <sub>e</sub> | A |   |
| AC-15                 |                |   |   |
| 24 V                  | I <sub>e</sub> | A | 4 |
| DC-13                 |                |   |   |
| 24 V                  | I <sub>e</sub> | A | 3 |

Właściwości kabla

|               |   |    |                           |
|---------------|---|----|---------------------------|
| Wykonanie     |   |    | Zakończenie kabla otwarte |
| Długość kabla |   | m  | 1                         |
| Material      |   |    | PUR                       |
| Średnica      | Ø | mm | 4.7                       |

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                       |  |    |     |
|-------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji |  |    |     |
| Robocza temperatura otoczenia min.                    |  | °C | -30 |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                   |  | °C | 70  |

Dane techniczne zgodnie z ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                            |  |    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|
| Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Przycisk sterowniczy, kompletny (EC001028)                                                                                                         |  |    |         |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Przycisk, kompletne urządzenie (ecI@ss10.0.1-27-37-12-28 [AKF046014]) |  |    |         |
| Liczba pozycji sterowniczych                                                                                                                                                               |  |    | 1       |
| Rodzaj przycisku                                                                                                                                                                           |  |    | Płaski  |
| Kolor przycisku                                                                                                                                                                            |  |    | Biały   |
| Kształt soczewki                                                                                                                                                                           |  |    | Okragły |
| Średnica otworu                                                                                                                                                                            |  | mm | 22.5    |
| Szerokość otworu                                                                                                                                                                           |  | mm | 0       |
| Wysokość otworu                                                                                                                                                                            |  | mm | 0       |

|                                   |   |                   |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Z podświetleniem                  |   | Nie               |
| Bez samopowrotu                   |   | Nie               |
| Z samopowrotem                    |   | Tak               |
| Napięcie zasilania źródła światła | V | 0                 |
| Liczba styków zwiernych           |   | 1                 |
| Liczba styków rozwiernych         |   | 0                 |
| Liczba styków przełącznych        |   | 0                 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego   |   | Inne              |
| Z pierścieniem czołowym           |   | Tak               |
| Materiał pierścienia czołowego    |   | Tworzywo sztuczne |
| Kolor pierścienia czołowego       |   | Szary             |
| Stopień ochrony (IP)              |   | Inne              |
| Stopień ochrony (NEMA)            |   | Inne              |

## Aprobaty

|                             |  |                                                                               |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15; CE marking |
| UL File No.                 |  | E29184                                                                        |
| UL Category Control No.     |  | NKCR                                                                          |
| CSA File No.                |  | 165628                                                                        |
| CSA Class No.               |  | 321103                                                                        |
| North America Certification |  | UL listed, CSA certified                                                      |
| Degree of Protection        |  | 2, 12                                                                         |

## Wymiary

