

PL Instrukcja obsługi

Głośnik Bluetooth® „Adventure Wheel1”

Nr produktu 1576985

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Głośnik Bluetooth® służy do odtwarzania muzyki z urządzeń połączonych przez Bluetooth®. Ten produkt jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym 5 V. Przez analogowe wejście audio z gniazdem typu jack 3,5 mm dźwięk może być odtwarzany z urządzeń, które są wyposażone w analogowe wyjście audio. Rozmowy telefoniczne do podłączonego urządzenia audio (urządzenie przenośne) mogą zostać odebrane. Produkt jest przy zamkniętej pokrywie chroniony przed pryskającą wodą (IPX4).

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bluetooth® to zastrzeżony na całym świecie znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.

Zakres dostawy

- Głośnik Bluetooth®
- Przewód ładujący
- Przewód jack 3,5 mm
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. przez porażenie prądem.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.



• Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.


b) Akumulator

- Akumulator jest wbudowany i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkodzaj akumulatora. Uszkodzenie powłoki akumulatora może spowodować wybuch i pożar!
- Nigdy nie powoduj zwarcia na stykach akumulatora. Nie wrzucać akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli produkt nie jest używany. Dzięki zastosowanej technologii uprzednie rozładowanie akumulatora nie jest wymagane.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- W trakcie ładowania należy umieścić produkt na termoodpornej powierzchni. To normalne, że pewna ilość ciepła jest generowana podczas ładowania.


c) Osoby i produkt

- Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. Jeżeli jakiegokolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do środka urządzenia, należy zawsze najpierw odciąć zasilanie od gniazdka (np. za pomocą automatycznego wyłącznika), a następnie odłączyć przewód zasilający. Produkt nie może być po tym eksploatowany, lecz oddany do specjalistycznego warsztatu.
- Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po tym, jak został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która uszkodzi urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem użytkowania należy poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności może to potrwać kilka godzin.
- Upewnij się, że podczas ustawiania przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie będą narażone na ocieranie się o ostre krawędzie.
- Kabel układaj zawsze tak, by nikt nie potykał się o niego ani nie mógł się o niego zaczepić. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Nie należy słuchać muzyki przez dłuższy czas przy nadmiernej głośności. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Elementy obsługowe



- Wejście analogowe 3,5 mm typu jack
- Wskaźnik LED (ładowanie)
- Gniazdo mikro-USB
- Uchwyt do przenoszenia
- Głośność -
- Głośność +
- Wskaźnik LED (stan)
- Przycisk wielofunkcyjny
- Mikrofon



Uruchomienie

a) Ładowanie wewnętrznego akumulatora

→ Z produktu można już korzystać podczas ładowania. Jednak zalecane jest nierobienie tego lub robienie tylko okazjonalnie. Poczekaj do zakończenia ładowania i dopiero wtedy skorzystaj z głośnika. Poprawia to w znaczny sposób żywotność produktu.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy w pełni naładować akumulator.
- Wewnętrzny akumulator należy ponownie naładować, gdy jego poziom naładowania jest zbyt niski. Komunikat akustyczny wskazuje na niski poziom naładowania akumulatora wewnętrznego. Wskaźnik LED (Stan) (7) miga od czasu do czasu i głośnik wyłącza się po pewnym czasie.

W celu ładowania postępuj w następujący sposób:

- Otwórz gumową osłonę złącza (po prawej stronie), które zakrywa elementy sterujące w pozycji 1, 2 i 3.
- Podłącz wtyczkę mikro-USB do przyłącza mikro-USB (3) produktu.
- Wtyczkę USB-A kabla mikro do ładowania podłącz do źródła zasilania USB, np. zasilacza USB. Ładowanie rozpoczyna się z chwilą dostarczenia prądu przez źródło prądu USB. Podłącz zasilacz USB do prawidłowego gniazdka sieciowego.

- Wskaźnik LED (2) wyświetla ładowania wewnętrznego akumulatora poprzez stałe świecenie w kolorze czerwonym. Czerwony wskaźnik LED (2), jeśli akumulator jest całkowicie naładowany.

- Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego. Odłącz produkt od zasilacza USB lub innego źródła napięcia USB.

b) Włączanie/wyłączanie głośnika

- Aby włączyć głośnik, wciśnij przycisk wielofunkcyjny (8) na 3 sekundy. Wskaźnik LED (7) świeci się, miga w trybie parowania i świeci się stale w przypadku korzystania z urządzenia Bluetooth® z głośnikiem. Komunikat akustyczny potwierdza włączenie.
- Po uruchomieniu produkt automatycznie szuka innych urządzeń Bluetooth® w pobliżu.
- Aby wyłączyć głośnik, wciśnij przycisk wielofunkcyjny (8) na 3 do 5 sekund. Wskaźnik LED (7) gaśnie. Komunikat akustyczny dochodzi z głośnika, aby potwierdzić wyłączenie.

c) Parowanie głośnika z urządzeniem Bluetooth®

- Przed możliwą bezkablą transmisją między urządzeniem Bluetooth® (nadajnik sygnału audio) i produktem oba urządzenia muszą być ze sobą sparowane. Proces ten nazywany jest „parowaniem” lub „sprzęganiem”.
- Ułóż głośnik i urządzenie Bluetooth® do sparowania w odległości ok. 1 m od siebie. Należy unikać przy tym zakłóceń, które utrudniają komunikację radiową, np. silne pole elektromagnetyczne w pobliżu, metalowe obiekty lub rozdzielanie urządzeń ścianami z żelbetu.
- Sprawdź, czy włączona jest funkcja Bluetooth® i czy urządzenie Bluetooth®, które ma zostać podłączone, dysponuje wszystkimi potrzebnymi sterownikami Bluetooth®. Aby zainstalować najnowsze sterowniki, należy odwiedzić stronę internetową danego producenta.
- Włącz urządzenie Bluetooth®, z którym produkt ma zostać sparowany, i w razie potrzeby włącz tryb parowania.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami i wskazówkami sprzęganego urządzenia Bluetooth®. Są one charakterystyczne dla produktu i różnią się w zależności od producenta i konstrukcji. Urządzenie szuka urządzeń Bluetooth® w zakresie odbioru.
- Aby wejść w tryb parowania głośnika, włącz produkt przyciskiem wielofunkcyjnym (8). Wskaźnik LED (7) świeci się w kolorze białym.
- Na źródle sygnału audio (np. telefon komórkowy, laptop) wybierz rozpoznawanie urządzenia „TWNT-BOS100”, aby sprzęgnąć z nim głośnik.
- Do sprzężenia z urządzeniami Bluetooth® może być ewentualnie potrzebne hasło. Podaj hasło, ew. spróbuj „0000” i potwierdź wpis.
- Wskaźnik LED (7) świeci się stale w kolorze białym, jeśli sprzęganie zakończyło się pomyślnie i istnieje połączenie Bluetooth®. Komunikat akustyczny rozlega się również w głośniku.
- Jeśli próba sprzęgnięcia nie powiedzie się (brak połączenia w ciągu 2 minut), wyłącz produkt i ponownie spróbuj sprzęgnąć w opisany powyżej sposób.

d) Odtwarzanie dźwięku poprzez kabel

- Jeśli Twoje urządzenie audio (źródło sygnału audio) nie dysponuje możliwością transmisji dźwięku Bluetooth®, może zostać połączone z produktem również przez dołączony kabel 3,5 mm typu jack.
- Podłącz wejście analogowe 3,5 mm typu jack (1) za pomocą dostarczonego kabla z wtykiem jack 3,5 mm z wyjściem audio (Line out) Twojego urządzenia audio. Wskaźnik LED (7) zacznie powoli migać. Istniejące połączenie Bluetooth® jest teraz przerwane.
- Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu audio.
- Odtwarzaniem, głośnością i dalszymi funkcjami można wygodnie sterować poprzez elementy obsługowe urządzenia audio lub głośnika.
- Istniejące połączenie Bluetooth® zostaje przerwane, gdy jeden z wtyków 3,5 mm typu jack zostanie wtyknięty do urządzenia.

e) Funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja
Przycisk wielofunkcyjny	Przycisk wielofunkcyjny (8) Naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy, aby włączyć. Naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy, aby wyłączyć. Naciśnij ten przycisk, aby przerwać odtwarzanie utworu; ponowne naciśnięcie wznowia odtwarzanie utworu. W przypadku połączenia przychodzącego naciśnij krótko, aby je odebrać, lub po odebraniu naciśnij krótko, aby je zakończyć. Naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy, aby odrzucić połączenie.
Głośność -	Ten przycisk (5) powoduje przejście do poprzedniego utworu na liście odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność.
Głośność +	Ten przycisk (6) powoduje przejście do następnego utworu na liście odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność.

f) Odbieranie/kończenie/odrzucając rozmów telefonicznych

- Gdy głośnik jest podłączony do przenośnego urządzenia z funkcją telefonowania, w przypadku przychodzącego połączenia telefonicznego aktualnie odtwarzany utwór zostaje przerwany i rozlega się sygnał dzwonka.
- Aby odebrać przychodzące połączenie telefoniczne przez głośnik, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (8). Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy. Mów w miarę możliwości w kierunku mikrofonu (9).
- Aby zakończyć odebrane połączenie, podczas rozmowy naciśnij przycisk wielofunkcyjny (8). Możesz również korzystać ze zwykłych elementów obsługowych urządzenia przenośnego, aby odebrać i zakończyć połączenie telefoniczne.

g) Wskazówki na temat wyszukiwania usterek

- Kiedy funkcje nie działają lub ich brakuje, sprawdź, czy są zainstalowane wszystkie i najnowsze sterowniki Bluetooth®.
- Weź pod uwagę, że funkcje zdalnego sterowania głośnika nie są obsługiwane przez wszystkie źródła sygnału audio (np. smartfony). Sprawdź zakres funkcji swojego urządzenia (protokół AVRCP musi być obsługiwany) i odwiedź strony producenta swojego smartfona itp. Aktualizacja może okazać się pomocna.
- Jeśli nie słychać dźwięku w głośniku, zwiększ głośność lub ponownie nawiąż połączenie Bluetooth® lub sparuj ponownie urządzenie.
- Jeśli słychać trzeszczenia i zakłócenia, upewnij się, że źródło sygnału audio i głośniki są nie dalej niż 10 m od siebie. Wyklucz inne zakłócenia odbioru radiowego.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączaj produkt od zasilania elektrycznego.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie, aby go wyczyścić.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając symbol flagi i wprowadzić numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie można pobrać deklarację zgodności UE w formacie PDF.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie/prąd wejściowy	5 V/DC, 0,5 A
Akumulator	5 V/DC, 700 mAh (litowo-jonowy, wbudowany)
Moc wyjściowa.....	3 W (rzeczywista moc skuteczna)
Wersja Bluetooth®.....	BK 4.0
Zasięg.....	ok. 10 m
Zakres częstotliwości (akustycznie)	120 – 18 000 Hz
Zakres częstotliwości (elektromagnetyczny) ..	2,4 GHz do 2,48 GHz
Stosunek sygnału do szumu.....	70 dB
Podłączanie	3,5 mm typu jack
Czas oczekiwania.....	> 360 godzin (akumulator naładowany całkowicie)
Czas ładowania	3 godziny
Czas pracy akumulatora	6 godzin przy ustawieniu głośności 50 %
Moc nadawcza.....	64 dBm
Czułość.....	110 ± 3 dB (przy 1 kHz)
Zniekształcenia.....	0,6 %@1w
Wskaźnik ochrony przed wodą.....	IPX4
Długość kabla: kabel do ładowania	45 cm
Długość kabla: kabel z wtykiem jack	45 cm
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 2000, XP (Home, Pro, z SP1, SP2, SP3) (32-bitowy), 10, (32/64-bitowy), Mac OS 10.7, 10.10, Linux (5.0, 6.0), Android (3.0, 7.0), iOS 4, iOS 10.3.1, Blackberry 9530
Warunki pracy.....	0 do +40 °C, 0 – 85 % wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Warunki przechowywania.....	-30 do +60 °C, 0 – 90 % wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.).....	110 x 90 x 55 mm
Ciężar	187 g

Niniejsza publikacja została wydana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukcje, np. kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub rejestracja na urządzeniach elektronicznych do przetwarzania danych wymagają pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1576985_v2_0917_02_DS_m_pl(1)