

Seria W
WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XB/1XGN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XB/1XGN
Nr zam.	2502640000
Wykonanie	Seria W, Blok rozdzielczy, Przekrój pomiarowy: 50 mm ² , Szyna nośna / płyta montażowa
GTIN (EAN)	4050118516463
J. op.	3 Szt.

Seria W
WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	56,6 mm	Szerokość (cale)	2,228 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2,756 inch
Głębokość	45 mm	Głębokość (cale)	1,772 inch
Masa netto	104 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania długotrwała temperatura użytkowa, maks.	10 °C...40 °C 120 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	Szyna nośna / płyta montażowa	rodzaj montażu	wciskany
---------------------	-------------------------------	----------------	----------

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	niebieski, zielony, Jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	50 mm ²	Napięcie znamionowe	1 000 V
Znamionowe napięcie przemienne	1 000 V AC	Znamionowe napięcie stałe	1 000 V DC
Prąd znamionowy	120 A	Normy	IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3		

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus)	E60693
------------------------	--------

parametry systemu

Wykonanie	Złącze śrubowe	Moment dokręcający (śruba zaciskowa do przewodów aluminiowych)	10 Nm (16 mm ²) / 12 Nm (25 mm ²) / 14 Nm (35 mm ²) / 14 Nm (50 mm ²)
Moment dokręcający (śruba zaciskowa do przewodów miedzianych)	6 Nm (4 mm ²) / 8 Nm (16 mm ²) / 10 Nm (35 mm ²) / 10 Nm (50 mm ²)	niezbędna płyta zamykająca	Nie
Liczba potencjałów	3	liczba poziomów	1
liczba zacisków na poziom	6	poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001329	ETIM 6.0	EC000897
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20
eClass 9.1	27-14-11-20		

Seria W
WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Informacje produktowe**

Informacje produktowe Dodatkowe informacje są dostępne w katalogu internetowym w części Pobieranie.

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny


PobieranieDane projektowe [STEP](#)
Dokumentacja użytkownika [Additional Datasheet](#)
 [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności [CE declaration](#)**Informacja dotycząca bezpieczeństwa**Uwaga dotycząca bezpieczeństwa [Safety Information](#)

Karta katalogowa

Seria W
WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki



Technical data

Inputs

Number of connections

Solid

Stranded

Flexible with ferrule

Ribbon cable

Torque

Clamping screw

Stripping length

Outputs

Number of connections

Solid

Stranded

Flexible with ferrule

Torque

Clamping screw

Stripping length

Poles

Note

IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
-----	-----------	-----------	------------	--------

3

6...10mm²

10...50mm²

4...35mm²

10Nm

M 10

16mm

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
-----	-----------	-----------	------------	--------

2

6...10mm²

10...50mm²

4...35mm²

10Nm

M 10

16mm

1

Rated current with Cu conductors: 150 A