

**ModuPlug
HDC MHE 6 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Uniwersalny**

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC MHE 6 FC
Nr zam.	1429370000
Wykonanie	Moduł
GTIN (EAN)	4050118233704
J. op.	1 Szt.

**ModuPlug
HDC MHE 6 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	14,5 mm	Szerokość (cale)	0,571 inch
Wysokość	41,6 mm	Wysokość (cale)	1,638 inch
Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1,339 inch
Masa netto	10,92 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 500	Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności wg UL 94	V-0	Liczba biegunów	6
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	500 V	Napięcie pomiarowe według UL/CSA	600 V
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	16 A	Stopień zanieczyszczenia	3
Typ	złącze żeńskie	Typoszereg	ModuPlug
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	6 kV	Wymagane otwory wtykowe	1
Wytrzymałość izolacji	10 ¹² Ω	tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym

Dane połączenia ochronnego

Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe nad ramą modułu
---------------------	--------------------------------

Wersja

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	7,5 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 20	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12

Connection data

Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 20	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12

Design

Rodzina produktów	ModuPlug	Rodzaj produktu	Moduł
Typ	złącze żeńskie	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane

General data

Liczba biegunów	6	Cykle wpinania	≥ 500
-----------------	---	----------------	-------

Material

Klasa palności wg UL 94	V-0	tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
-------------------------	-----	----------	---

**ModuPlug
HDC MHE 6 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny



Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP


ModuPlug HDC MHE 6 FC

Rysunki


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com




**HDC-MHE 6-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H05V-K0.5:**



**HDC-MHE 6-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K4.0:**



**HDC-MHE 6-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0.5:**



**HDC-MHE 6-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K4.0:**

