Seria W
WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Doprowadzenie zasilania
Szeroki zakres naszych bloków zacisków serii W oraz zacisków WPD, zoptymalizowanych w celu zagwarantowania zarówno wygody i oszczędności miejsca, zapewnia bezpieczne i korzystne połączenie obwodu zasilania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL
Nr zam.	2518250000
Wykonanie	Seria W, Blok rozdzielczy, Przekrój pomiarowy: Szyna nośna / płyta montażowa
GTIN (EAN)	4050118538267
J. op.	1 Szt.

Seria W
WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	31,5 mm	Szerokość (cale)	1,24 inch
Wysokość	68 mm	Wysokość (cale)	2,677 inch
Głębokość	49 mm	Głębokość (cale)	1,929 inch
Masa netto	106,4 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	Szyna nośna / płyta montażowa	rodzaj montażu	wciskany

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Znamionowe napięcie przemienne	1 000 V AC	Znamionowe napięcie stałe	1 000 V DC
Prąd znamionowy	101 A	prąd przy maks. przewodzie	101 A
Normy	IEC 60947-7-1, UL 1059		

dane znamionowe wg CSA

Nr certyfikatu (cCSAus)	70128467

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (UR)	E60693

parametry systemu

Wykonanie	Złącze śrubowe	Moment dokręcający (śruba zaciskowa do przewodów aluminiowych)	5.1 Nm (10 mm²)
Moment dokręcający (śruba zaciskowa do przewodów miedzianych)	2.5 Nm (25 mm²) / 2 Nm (10 mm²)		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001329	ETIM 6.0	EC000897
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20
eClass 9.1	27-14-11-20		

Karta katalogowa

Seria W
WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Informacje produktowe

Informacje produktowe	Blok rozdzielania zasilania (szyna zbiorcza) może być też stosowany do rozdzielania przewodu neutralnego oraz uziemienia funkcyjnego.

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Attestation of Conformity

Technical data

IEC 60947-7-1, UL 1059

Inputs	top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
Number of connections		1		1	
Solid		2.5...25mm²		1.5...16mm²	
Stranded		2.5...25mm²		1.5...16mm²	
Flexible with ferrule		1.5...16mm²		1.5...10mm²	
Ribbon cable					
Torque		2.5Nm		2.5Nm	
Clamping screw		M 6		M 6	
Stripping length		19mm		19mm	

Outputs	top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
Number of connections	3				2
Solid	1.5...10mm²				1.5...16mm²
Stranded	1.5...10mm²				1.5...16mm²
Flexible with ferrule	1.5...6mm²				1.5...10mm²
Torque	2Nm				2.5Nm
Clamping screw	M 5				M 6
Stripping length	12mm				14mm

No. of poles	1

Note