

circuit breaker VL800 UL; type MG (cat no. NMX3T800) non-interchangeable frame, with circuit breaker approval acc. to UL 489 standard breaking capacity 3-pole, NEMA rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) trip unit ETU, LSI TA=40°C In=800A, rated current ISD=1.5 to 7 xIR, II=8 xIN short-circuit protection IR=300-800A ETU for line protection without connection accessories without auxiliary release without auxiliary/alarm switch

Wersja	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Dźwignia wahlowa
wykonanie mechanizmu napędowego / napęd silnikowy	Nigdy
wykonanie wyzwalacza nadprądowego	ETU545
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
wielkość wyłącznika	3VL6 UL
trwałość elektryczna (w cyklach łączenia) / typowy	3 000
klasa mocy dla wyłączników	N
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy	10 000
oznaczenie środków roboczych / zgodnie z DIN 40719 i IEC 204-2 / zgodnie z IEC 750	Q
częstotliwość przełączania / maksymalny	60 1/s
Napięcie	
napięcie izolacji	
• wartość znamionowa	800 V
• przy AC / wartość znamionowa	800 V
wytrzymałość na napięcie udarowe / wartość znamionowa	8 kV
napięcie robocze	
• wartość znamionowa / maksymalny	690 V
• dla głównego obwodu prądowego / przy AC / przy 50 Hz / zgodnie z UL 489 / maksymalny	600 V
• dla głównego obwodu prądowego / przy AC / przy 50 Hz / maksymalny	690 V
• dla głównego obwodu prądowego / przy AC / przy 60 Hz / zgodnie z UL 489 / maksymalny	600 V
• dla głównego obwodu prądowego / przy AC / przy 60 Hz / maksymalny	690 V
Klasa ochrony	

Stopień ochrony IP	IP20
funkcja ochrony wyzwalacza nadprądowego	LSI
Elektryczność	
prąd roboczy / przy 45°C / wartość znamionowa	760 A
prąd ciągły / wartość znamionowa	800 A
derating temperatury / dla wartości znamionowej prądu ciągłego	
• zgodnie z UL 489	40 °C
Obwód główny	
częstotliwość robocza	
• 1 / wartość znamionowa	50 Hz
• 2 / wartość znamionowa	60 Hz
prąd roboczy	
• 40°C / wartość znamionowa	800 A
• przy 50°C / wartość znamionowa	760 A
• przy 55°C / wartość znamionowa	640 A
• przy temp. 60°C / wartość znamionowa	640 A
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych / dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków rozwiernych / dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych / dla styków pomocniczych	0
Stosowność	
możliwość zastosowania	Ochrona instalacji/prądnicy
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• sygnalizacja wyzwolenia	Nigdy
• przełącznik pomocniczy	Nigdy
• wyzwalacz napięciowy	Nigdy
• wyzwalacz podnapięciowy	Nigdy
• wyzwalacz podnapięciowy ze stykiem wyprzedzającym	Nigdy
rozszerzenie produktu / opcjonalny / napęd silnikowy	Tak
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• termicznego wyzwalacza przeciążeniowego	nastawiany
• ochrona ziemnozwarciowa	Nigdy
• dla przewodu neutralnego / ochrona zwarcia i przeciążeniowa	Nigdy

- ochrona przed przeciążeniem

Tak

Zwarcie

zdolność wyłączeniowa eksploatacyjnego prądu zwarcia (Ics)

- przy 240 V / wartość znamionowa 65 kA
- przy 415 V / wartość znamionowa 50 kA
- przy 690 V / wartość znamionowa 10 kA

zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)

- przy 240 V / wartość znamionowa 65 kA
- przy 415 V / wartość znamionowa 50 kA
- przy 480 V / zgodnie z NEMA / wartość znamionowa 35 kA
- przy 600 V / zgodnie z NEMA / wartość znamionowa 25 kA
- przy 690 V / wartość znamionowa 20 kA

Połączenia

schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego

Z przodu

rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów

- dla styków głównych / przy elastycznej szynie prądowej 2 x 40 x 10 mm
- dla styków pomocniczych / jednożyłowy 0,75 ... 1,5 mm²
- dla styków pomocniczych / typu linka / z tulejką kablową 0,75 ... 1,0 mm²

wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego

Bez akcesoriów łączeniowych

Konstrukcja mechaniczna

wysokość 406,5 mm

szerokość 190 mm

głębokość 176,5 mm

- podczas pracy -25 ... +70 °C
- podczas magazynowania -40 ... +80 °C

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych

- zgodnie z DIN EN 61246-2 Q

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	Miscellaneous  UL	 C-Tick	 EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval	other
 RMRS	Environmental Conformations Miscellaneous Confirmation Manufacturer Declaration

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VL6180-1PE30-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VL6180-1PE30-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL6180-1PE30-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>