


## Seria A A3C 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Zdjęcie produktu



### Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | A3C 1.5                                                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1552740000</a>                                                                       |
| Wykonanie  | Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Ciemnobieżowy |
| GTIN (EAN) | 4050118359626                                                                                    |
| J. op.     | 50 Szt.                                                                                          |

**Seria A  
A3C 1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |         |                  |            |
|----------------------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość                  | 3,5 mm  | Szerokość (cale) | 0,138 inch |
| Wysokość                   | 61,5 mm | Wysokość (cale)  | 2,421 inch |
| Głębokość                  | 33,5 mm | Głębokość (cale) | 1,319 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 34 mm   | Masa netto       | 4,791 g    |

**Temperatury**

|                                                                         |                         |                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.                                         | 40 °C                   | Temperatura magazynowania, min.        | 10 °C  |
| Temperatura magazynowania<br>długotrwała temperatura użytkowa,<br>maks. | 10 °C...40 °C<br>130 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |

**Dane znamionowe IECEx/ATEX**

|                                |                     |                                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| nr certyfikatu (ATEX)          | TUEV16ATEX7909U     | Nr certyfikatu (IECEX)          | IECEXTUR16.0036U    |
| Napięcie maks. (ATEX)          | 440 V               | Prąd (ATEX)                     | 15 A                |
| Maks. przekrój przewodu (ATEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> | Napięcie maks. (IECEX)          | 440 V               |
| Prąd (IECEX)                   | 15 A                | Maks. przekrój przewodu (IECEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Oznakowanie EN 60079-7         | Ex eb II C Gb       | Etykieta Ex 2014/34/WE          | II 2 G D            |

**dalsze dane techniczne**

|                       |                 |                     |             |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| Rodzaj zamocowania    | wciskany        | Wskazówka montażowa | Szyna nośna |
| otwarte strony        | z prawej strony | rodzaj montażu      | TS 35       |
| z czopem zatrzaskowym | Nie             | zatrzaskowe         | Nie         |

**dane tworzywa**

|                                 |              |                         |              |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| tworzywo                        | Wemid        | Barwny                  | Ciemnobeżowy |
| kolor elementów uruchamiających | pomarańczowy | Klasa palności wg UL 94 | V-0          |

**dane znamionowe**

|                                                 |                     |                                           |         |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|
| Przekrój pomiarowy                              | 1,5 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                       | 500 V   |
| Prąd znamionowy                                 | 17,5 A              | prąd przy maks. przewodzie                | 17,5 A  |
| Normy                                           | IEC 60947-7-1       | Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ |
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,56 W              | Znamionowe napięcie udarowe               | 6 kV    |
| Kategoria przepięciowa                          | III                 | Stopień zanieczyszczenia                  | 3       |

**dane znamionowe wg CSA**

|                               |        |                              |                 |
|-------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 14 AWG | Min. przekrój przewodu (CSA) | 26 AWG          |
| Napięcie rozm. B (CSA)        | 300 V  | Napięcie rozm. C (CSA)       | 300 V           |
| Napięcie rozm. D (CSA)        | 600 V  | Nr certyfikatu (CSA)         | 200039-70089609 |
| Prąd Gr B (CSA)               | 13 A   | Prąd Gr C (CSA)              | 13 A            |
| Prąd Gr D (CSA)               | 5 A    |                              |                 |

**Seria A  
A3C 1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****dane znamionowe wg UL**

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie rozm. B (cURus)                     | 300 V  | Napięcie rozm. C (cURus)                     | 300 V  |
| Napięcie rozm. D (cURus)                     | 600 V  | Nr certyfikatu (cURus)                       | E60693 |
| Prąd rozm. B (cURus)                         | 13 A   | Prąd rozm. C (cURus)                         | 13 A   |
| Prąd rozm. D (cURus)                         | 5 A    | Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 14 AWG |
| Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 26 AWG | Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)   | 14 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)   | 26 AWG |                                              |        |

**parametry systemu**

|                              |       |                           |     |
|------------------------------|-------|---------------------------|-----|
| niezbędna płyta zamykająca   | Tak   | Liczba potencjałów        | 1   |
| liczba poziomów              | 1     | liczba zacisków na poziom | 3   |
| Liczba potencjałów w rzędzie | 1     | Przyłącze PE              | Nie |
| Szyna                        | TS 35 | Funkcja N                 | Nie |
| Funkcja PE                   | Nie   | Funkcja PEN               | Nie |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                                                                                                  |                      |                                                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Długość odizolowania                                                                             | 8 mm                 | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                         | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Rodzaj przyłącza                                                                                  | PUSH IN             |
| Wielkość ostrza                                                                                  | 0,4 x 2,0 mm         | Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> | kierunek podłączenia                                                                              | u góry              |
| liczba przyłączy                                                                                 | 3                    | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                             | AWG 26              |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.                                                      | AWG 14               | sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                                | A1                  |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC000897    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-20 | eClass 9.0 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-20 |            |             |

**Informacje produktowe**

Informacje produktowe W przypadku tulejek kablowych H1/10 oraz H1,5/10 wymagane jest usuwanie izolacji na odcinku 10 mm.

**Seria A**  
**A3C 1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### certyfikaty

Dopuszczenia



**ATEX**

ROHS

Zgodny

### Pobieranie

|                                              |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                                                        |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                            |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">NTI_A3C 1.5.pdf</a><br><a href="#">NTI_ALO 6</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                 |
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Specyfikacja przetargowa                     | <a href="#">Klippon® Connect 1552740000 DE</a><br><a href="#">Klippon® Connect 1552740000 EN</a>                                                                |

**Seria A**  
**A3C 1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

