

Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 16A, D=70 mm with screwless outgoing terminals



| Wersja | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa markowa produktu | SENTRON |
| oznaczenie produktu | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy |
| wykonanie produktu | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 5SJ6 |

| Ogólne dane techniczne | |
|--|--------|
| liczba biegunów | 2 |
| liczba biegunów / uwaga | 2 P |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy | 20 000 |
| kategoria przepięciowa | 3 |

| Napięcie | |
|--|-------|
| napięcie izolacji / przy AC / wartość znamionowa | 440 V |

| Napięcie zasilania | |
|--|-------|
| rodzaj napięcia | AC/DC |
| prąd / przy AC / wartość znamionowa | 16 A |
| napięcie zasilające / przy AC / wartość znamionowa | 400 V |
| napięcie robocze | |

| | |
|--|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • przy pracy wielofazowej / przy AC / maksymalny | 440 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • przy DC / wartość znamionowa / maksymalny | 60 V |
| częstotliwość napięcia zasilającego <ul style="list-style-type: none"> • wartość znamionowa | 50 Hz |

Klasa ochrony

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP20, z podłączonymi przewodami |
|--------------------|---------------------------------|

Zdolność przełączania

| | |
|---|------|
| zdolność łączeniowa prądu <ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z EN 60898 / wartość znamionowa • zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa | 6 kA |
| klasa ograniczenia energii | 3 |

Rozpraszanie

| | |
|---|---|
| Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun | 1,9 W |
| możliwość zainstalowania | Budownictwo mieszkaniowe / infrastruktura |

Szczegóły produktu

| | |
|---|-------------------|
| funkcja produktu / rozłączany tor N | Nigdy |
| wyposażenie produktu / ochrona przed dotykiem | Tak |
| właściwość produktu <ul style="list-style-type: none"> • bezhalogenowy • możliwość plombowania • bezsilikonowy | Tak Tak Tak |
| rozszerzenie produktu / możliwość instalacji / wyposażenie dodatkowe | Nigdy |

Połączenia

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • przekrój możliwego do podłączenia przewodu / na złączu wtykowym / przy wykorzystaniu zacisku górnego / bez tulejki kablowej | 1,5 ... 4 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> • przekrój możliwego do podłączenia przewodu <ul style="list-style-type: none"> — jednożyłowy — wielożyłowy | 0,75 ... 25 mm ² 0,75 ... 25 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> • przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową | 1,5 ... 2,5 mm ² |
| wykonanie przyłącza elektrycznego / zaciski wtykowe / uwaga | Zaciski bez śrub po stronie wyjściowej, przekroje 1,5 do 4 mm ² |

Konstrukcja mechaniczna

| | |
|-----------|-------|
| wysokość | 90 mm |
| szerokość | 36 mm |
| głębokość | 76 mm |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| głębokość montażowa | 70 mm |
| liczba jednostek podziału szerokości | 2 |
| pozycja montażowa | Dowolny |

Warunki środowiskowe

| | |
|---|---|
| wpływ temperatury otoczenia | okresowo +55°C, maks. 95% wilgotności względnej |
| temperatura otoczenia | -25 ... +45 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • podczas magazynowania | -40 ... +75 °C |

Certyfikaty

| | |
|--|---|
| oznaczenie środków roboczych | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z DIN EN 61246-2 | F |
| <ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z IEC 81346-2:2009 | F |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|



[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SJ6216-7KS>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SJ6216-7KS>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SJ6216-7KS

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

