

Stycznik wielkość 00, 3-biegunowy AC-3 4 kW/400 V przyłącze śrubowe Łącznik pomocniczy 01 E (1 NC) DC 42 V



Figure similar

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| oznaczenie produktu                                     | Stycznik miniaturowy |
| oznaczenie typu produktu                                | 3TF2                 |
| Ogólne dane techniczne                                  |                      |
| Wielkość stycznika                                      | 0                    |
| stopień ochrony IP                                      |                      |
| • od przodu                                             | IP20                 |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | Q                    |
| Obwód główny                                            |                      |
| liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego           | 3                    |
| liczba zestyków zwiernych dla styków głównych           | 3                    |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków głównych         | 0                    |
| • prąd roboczy przy AC-3                                |                      |
| — przy 400 V wartość znamionowa                         | 9 A                  |
| • prąd roboczy przy AC-4 przy 400 V wartość znamionowa  | 2,6 A                |
| moc robocza                                             |                      |

- przy AC-1
  - przy 400 V wartość znamionowa 10 kW
- przy AC-3
  - przy 400 V wartość znamionowa 4 kW
- przy AC-4 przy 400 V wartość znamionowa 1 150 W

#### Obwód sterowniczy/ Sterowanie

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego</b>                    | DC             |
| <b>zasilające napięcie sterujące przy DC</b>                                |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wartość znamionowa 42 V</li> </ul> |                |
| <b>Wersja sterowania mechanizmem napędowym</b>                              | Konwencjonalny |

#### Obwód pomocniczy

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezzwłoczny 1</li> </ul> |  |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>          |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezzwłoczny 0</li> </ul> |  |

#### Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>rodzaj montażu</b>                                                    |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• montaż szeregowy Tak</li> </ul> |       |
| <b>wysokość</b>                                                          | 48 mm |
| <b>szerokość</b>                                                         | 45 mm |
| <b>głębokość</b>                                                         | 68 mm |

#### Przyłącza/ Zaciski

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego Przyłącze śrubowe</li> <li>• wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania Przyłącze śrubowe</li> </ul> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### Aprobaty/ Certyfikaty

|                          |                                       |                           |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| General Product Approval | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|



[Type Examination Certificate](#)



|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|---------------------------|-------------------|-------------------|

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|       |         |
|-------|---------|
| other | Railway |
|-------|---------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

## Więcej informacji

### Information- and Downloadcenter

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

### Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TF2001-0BD4>

### CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TF2001-0BD4>

### Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF2001-0BD4>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TF2001-0BD4&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TF2001-0BD4&lang=en)

### Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I<sup>2</sup>t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF2001-0BD4/char>

### Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TF2001-0BD4&objecttype=14&gridview=view1>

Ostatnia zmiana:

12.09.2019