

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG

ENDURA STYLE SHIELD | Luminaires with modern design and light outlet up and down



OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Na zewnątrz
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- 5-letnia gwarancja
- Łatwa i szybka instalacja

CECHY PRODUKTU

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Stopień ochrony: IP44
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Dostępna w wersji okrągłej i kwadratowej



DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne

Moc znamionowa	10,50 W
Tryb pracy	Mains voltage
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Strumień świetlny	410 lm
Skuteczność świetlna	39 lm/W

Wymiary i waga



Długość	60,0 mm
Szerokość	240,0 mm
Wysokość	142,0 mm
Masa produktu	740,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Aluminum
Housing color	Dark gray
Kolor produktu	Dark gray
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Trwałość	30000 h
----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Wall

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal

Certyfikaty i Normy

Klasa ochrony	I
Typ zabezpieczenia	IP44
Normy	CE

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075031753	ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG	Karton wysyłkowy 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	37.41 dm ³	6694,00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

- ▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.