



Ogranicznik przepięć

Typ
Catalog No. SPCT2-280/4
Alternate Catalog No. 167596
SPCT2-280/4

Program dostaw

Produkty		Ograniczniki przepięć
Obszar zastosowania		Budynki mieszkalne Budynki użytkowe Otwarte powierzchnie

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) / Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie ochronne / Ochronnik przepięciowy / Surge protection device for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])			
Układ sieci DC			Nie
Układ sieci IT			Nie
Układ sieci TN			Tak
Układ sieci TN-C			Nie
Układ sieci TN-C-S			Tak
Układ sieci TN-S			Tak
Układ sieci TT			Nie
Inny układ sieci			Tak
Liczba przewodów (bez uziemienia)			4
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)		kA	20
Znamionowe napięcie AC		V	280
Znamionowe napięcie DC		V	0
Wytrzymałość zwarciova (Iscrr)		kA	0
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC		V	280
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)		kA	40
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC		V	0
Sposób montażu			Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar			4 moduły
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej		V	0
Poziom ochrony		kV	1.4
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)		mm ²	25
Maks. przekrój przewodu elastycznego		mm ²	35
Poziom ochrony L-N		kV	0
Poziom ochrony N-PE		kV	0
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji			Nie
Zintegrowane dobezpieczenie			Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu			Optyczny
Typ 2			Tak
Stopień ochrony (IP)			IP20