PATRZ KARTA - EVG-2PHAS/6MODUL



Szyny łączeniowe 2f., 6JC, 63A do PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Typ **EVG-2PHAS/6MODUL**
Catalog No. **215642**

Powering Business Worldwide™

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Szyny
Funkcja podstawowa – akcesoria			System szyn zbiorczych do wyłącznika ochronnego System szyn zbiorczych do modułu różnicowoprądowego System szyn zbiorczych do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS
Typ oszynowania			2-fazowe
Asortyment			EVG

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Szyna fazowa (EC000215)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Liczba faz			2
Liczba biegunów			2
Do liczby urządzeń			3
Wielkość odstępów		mm	0
Przekrój		mm^2	10
Długość		mm	103
Liczba modułów			6
Znamionowy prąd ciągły Iu		A	63
Rodzaj połączenia elektrycznego			Widełkowe
Z izolacją			Tak
Znamionowe napięcie udarowe		kV	4
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq		kA	25
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue		V	500
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw		kA	0
Do urządzeń z torem N			Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi			Nie

© 06/2021 by Eaton Industries GmbH