



Wyłącznik główny, 240 V, 25A, 4JC

Typ **IS-25/4**
 Catalog No. **276265**
 Alternate Catalog No. **IS-25/4**

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Funkcja podstawowa			wyłącznik głównego obciążenia
Bieguny			4-biegunowe
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Prąd znamionowy	I_n	A	25
Asortyment			IS
Diagram łączenia			

Dane Techniczne elektryczny

Normy i przepisy			EN 45545-2; IEC 61373
------------------	--	--	-----------------------

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	25
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0.8
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.8
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Łącznik modułowy (EC001545)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik wbudowany do szafek (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Funkcja przełączająca			Inne
Liczba styków zwiernych			4
Liczba styków rozwiernych			4
Liczba styków przełącznych			0
Liczba biegunów			4
Prąd znamionowy		A	25
Napięcie znamionowe		V	240
Minimalne napięcie znamionowe		V	240
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	12.5
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)		kA	2
Rodzaj napięcia			AC
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)			Nie
Z lampką sygnalizacyjną			Nie
Kolor klosza			
Źródło światła			

Trzonek źródła światła		
Maksymalna moc źródła światła	W	0
Szerokość wyrażona liczbą modułów		4
Głębokość wbudowania	mm	69.5
Stopień ochrony (IP)		IP40

Wymiary

