



Wyłącznik główny, 240 V, 63A, 1JC

Typ

Catalog No.

Alternate Catalog No.

IS-63/1

276274

IS-63/1

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Funkcja podstawowa			wyłącznik głównego obciążenia
Bieguny			1-biegunowy
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Prąd znamionowy	I _n	A	63
Asortyment			IS
Diagram łączenia			1 2

Dane Techniczne elektryczny

Normy i przepisy			EN 45545-2; IEC 61373
------------------	--	--	-----------------------

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I _n	A	63

Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.9
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.8
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Łącznik modułowy (EC001545)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik wbudowany do szafek (ecI@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])

Funkcja przełączająca			Inne
Liczba styków zwiernych			1
Liczba styków rozwiernych			1
Liczba styków przełącznych			0
Liczba biegunów			1
Prąd znamionowy		A	63
Napięcie znamionowe		V	240
Minimalne napięcie znamionowe		V	240
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	12.5
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)		kA	2
Rodzaj napięcia			AC
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)			Nie
Z lampką sygnalizacyjną			Nie
Kolor klosza			
Źródło światła			
Trzonek źródła światła			
Maksymalna moc źródła światła		W	0
Szerokość wyrażona liczbą modułów			1
Głębokość wbudowania		mm	69.5
Stopień ochrony (IP)			IP40

Wymiary

