

Stycznik miniaturowy, przyłącze kabla płaskiego 2 NO + 2 NC
mocowanie śrubowe (ukośne) AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz
uruchamianie AC



Figure similar

oznaczenie produktu	Stycznik miniaturowy
oznaczenie typu produktu	3TK20
Wielkość stycznika	0
stopień ochrony IP od przodu	IP00
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN 40719 i IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	K
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	Q
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	4
liczba zestyków zwiernych dla styków głównych	2
liczba zestyków rozwiernych dla styków głównych	2
prąd roboczy	
- przy AC-1 przy 400 V — przy temperaturze otoczenia 40 °C wartość znamionowa - przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa	16 A 9 A

moc robocza	
• przy AC-1 przy 400 V wartość znamionowa	10 kW
• przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa	4 kW
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC
zasilające napięcie sterujące przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	230 V
• przy 60 Hz wartość znamionowa	276 V
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1 wartość znamionowa	50 Hz
• 2 wartość znamionowa	60 Hz
Wersja sterowania mechanizmem napędowym	Konwencjonalny
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
• bezzwłoczny	0
• styk zwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	
• bezzwłoczny	0
• styk wyprzedzający	0
rodzaj montażu	
• montaż szeregowy	Tak
wysokość	36 mm
szerokość	45 mm
głębokość	60 mm
wykonanie przyłącza elektrycznego	
• dla głównego obwodu prądowego	Złącze płaskie 6,3 mm
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Złącze płaskie 6,3 mm

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3TK2022-7AP0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2022-7AP0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-7AP0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2022-7AP0&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I_t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-7AP0/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2022-7AP0&objecttype=14&gridview=view1>

Ostatnia zmiana:

13.09.2019