SIEMENS

Datenblatt 6GK1562-4AA00

Produkttyp-Bezeichnung



CP 5624

Kommunikationsprozessor CP 5624 PCI Express X1 (3, 3V) M. Master-und Slave-Anschluss an PB; inkl. Projektierungs-Tool und DP-Base Software: DP-RAM Interface für DP-Master inkl. PG-und FDL-Protokoll, Single License für 1 Installation, Runtimesoftware, Klasse A; Software und elektr. Handbuch auf DVD, 2-sprachig (de, en); Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software.

Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
 an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS 	9,6 kbit/s 12 Mbit/s
an der Schnittstelle 2 / gemäß PROFIBUS	9,6 kbit/s 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS	1
an der Schnittstelle 2 / gemäß PROFIBUS	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
 an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS 	9 polige Sub-D-Buchse (RS 485)
• an der Schnittstelle 2 / gemäß PROFIBUS	9 polige Sub-D-Buchse (RS 485)
• des Rückwandbusses	PCI Express x1
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart / der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung	
• 1 / aus Rückwandbus	3,3 V
• 2 / aus Rückwandbus	12 V
relative symmetrische Toleranz / bei DC	
● bei 3,3 V	9 %
● bei 12 V	8 %
aufgenommener Strom	
• 1 / aus Rückwandbus / bei DC / maximal	0,75 A
2 / aus Rückwandbus / bei DC / maximal	0,3 A
Verlustleistung [W]	6,1 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
 während Betrieb 	5 60 °C
 während Lagerung 	-20 +60 °C
während Transport	-20 +60 °C
relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal	85 %
Schutzart IP	IP00
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	PCI Express x1 (halbe Länge)
Breite	21,6 mm
Höhe	126,3 mm
Tiefe	180,5 mm
Nettogewicht	117 g

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestan	dteile / allgemein
Anzahl der baugleichen Steckkarten / steckbar / je PC-	4
Station	
Anzahl der Baugruppen / Anmerkung	FMS-5613 unterstützt maximal zwei CP 5603 / CP 5613 A2 / CP 5614 A2 / CP 5623 / CP 5624
Leistungsdaten / offene Kommunikation	
Software / für offene Kommunikation / mittels SEND/RECEIVE / erforderlich	FDL Treiber im Lieferumfang des CPs enthalten
Anzahl der möglichen Verbindungen / für offene Kommunikation / mittels SEND/RECEIVE / maximal	80
Leistungsdaten / PROFIBUS DP	
Software / für DP-Master Funktion / erforderlich	Nein
Dienst / als DP-Master	
• DPV0	Ja
• DPV1	Ja
• DPV2	Ja
Anzahl der DP-Slaves / am DP-Master / betreibbar	124
Datenmenge	
 des Adressbereichs der Eingänge / als DP-Master / gesamt 	30256 byte
 des Adressbereichs der Ausgänge / als DP-Master / gesamt 	30256 byte
• des Adressbereichs der Eingänge / je DP-Slave	244 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge / je DP-Slave	244 byte
 des Adressbereichs der Diagnosedaten / je DP- Slave 	244 byte
Software / für DP-Slave Funktion / erforderlich	Nein
Dienst / als DP-Slave	
• DPV0	Ja
• DPV1	Ja
Datenmenge	
 des Adressbereichs der Eingänge / als DP-Slave / gesamt 	244 byte
 des Adressbereichs der Ausgänge / als DP-Slave / gesamt 	244 byte
Leistungsdaten / FMS-Funktionen	
Software / für FMS-Kommunikation / erforderlich	Ja, FMS-5613
Anzahl der möglichen Verbindungen / bei FMS- Verbindung / maximal	40
Leistungsdaten / S7-Kommunikation	
Software / für S7-Kommunikation / erforderlich	Ja, HARDNET-PB S7 (S7-5613)
Anzahl der möglichen Verbindungen / für S7/PG- Kommunikation / maximal	50
Leistungsdaten / Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen / bei Multiprotokollbetrieb	50
Anzahl der projektierbaren Verbindungen / je PC-Station	207
Produktfunktionen / Management, Konfiguration, Projektion	
Projektierungs-Software / erforderlich	im Lieferumfang enthalten
Produktfunktionen / Diagnose	
Produktfunktion Produktfunktion	
Port Diagnostics	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Norm	
o für EMV	2004/108/EG
für Störaussendung	CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1
für Störaussendung für Störfostigkeit	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
• für Störfestigkeit Eignungsnachweis	LIN 0 1000-0-1, LIN 0 1000-0-2
CE-Kennzeichnung	la
CE-Kennzeichnung C-Tick	Ja Ja
■ O-TICK	υα

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link

• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool • zur Webseite: Industrielle Kommunikation

• zur Webseite: Industry Mall

• zur Webseite: Information and Download Center

• zur Webseite: Bilddatenbank

• zur Webseite: CAx-Download-Manager • zur Webseite: Industry Online Support

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

http://www.siemens.com/simatic-net

http://www.siemens.com/industrial-controls/mall

http://www.siemens.com/industry/infocenter

http://automation.siemens.com/bilddb

http://www.siemens.com/cax

https://support.industry.siemens.com

Securityhinweise

Securityhinweis

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren. Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter http://www.siemens.com/industrialsecurity. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren

produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter http://support.automation.siemens.com. (V3.4)

letzte Änderung:

01.07.2021

