

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, 3 x NH3, In: 1700 A, gR,
Un AC: 690 V, front indicator



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa SITOR
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi ze szczelinami
wykonanie styku łączeniowego	z nakładkami do przykręcania, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	równoległy bezpiecznik półprzewodnikowy SITOR, typ NH

Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	3 x NH3
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gR

Napięcie zasilania	
rodzaj napięcia	AC
prąd / przy AC / wartość znamionowa	1 700 A
napięcie zasilające	
• przy AC / wartość znamionowa	690 V

Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	
• zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa	100 kA

Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	179 W
Strata mocy [W]	179 W
<ul style="list-style-type: none"> • w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun • maksymalna 	179 W

Szczegóły produktu	
opis produktu	brak zabezpieczenia przed zamienieniem

Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia	-20 ... +50 °C
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej

Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych	
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z DIN EN 61246-2 • zgodnie z IEC 81346-2:2009 	F F

General Product Approval

Declaration of Conformity



Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NB3358-1KK27>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NB3358-1KK27>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB3358-1KK27

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



