

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2, In: 800 A, aR, Un AC: 800 V, front indicator



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa SITOR
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi ze szczelinami
wykonanie styku łączeniowego	z zestykami nożowymi, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	SITOR, typ NH
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aR
współczynnik obciążenia zmiennego (WL)	0,95
Napięcie zasilania	
rodzaj napięcia	AC
prąd / przy AC / wartość znamionowa	800 A
napięcie zasilające	800 V
• przy AC / wartość znamionowa	
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	100 kA
• zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa	

Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	130 W
Strata mocy [W]	130 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun</li> <li>maksymalna</li> </ul>	130 W

Szczegóły produktu	
opis produktu	brak zabezpieczenia przed zamienieniem

Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia	-20 ... +50 °C
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej

Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych	
<ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z DIN EN 61246-2</li> <li>zgodnie z IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F F

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

### Więcej informacji

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE3338-8>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE3338-8>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE3338-8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3338-8)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



