

Circuit breaker Universal current 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1-pole, B, 10 A



| Wersja | |
|--|------------------------------|
| Nazwa markowa produktu | SENTRON |
| oznaczenie produktu | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy |
| Ogólne dane techniczne | |
| liczba biegunów | 1 |
| liczba biegunów / uwaga | 1P |
| klasa charakterystyki wyzwalania | B |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy | 10 000 |
| kategoria przepięciowa | III |
| Napięcie | |
| napięcie izolacji | |
| <ul style="list-style-type: none"> • przy DC / wartość znamionowa | 250 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • przy pracy jednofazowej / przy AC / wartość znamionowa | 440 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • przy pracy wielofazowej / przy AC / wartość znamionowa | 440 V |
| napięcie zasilające / przy pracy jednofazowej / przy AC / wartość znamionowa | 230 V |

| Napięcie zasilania | |
|--|----------------|
| rodzaj napięcia | AC/DC |
| prąd / przy AC / wartość znamionowa | 10 A |
| napięcie zasilające | |
| <ul style="list-style-type: none"> • przy AC / wartość znamionowa • przy DC / wartość znamionowa | 400 V 220 V |
| napięcie robocze | |
| <ul style="list-style-type: none"> • przy DC / wartość znamionowa / maksymalny | 250 V |
| częstotliwość napięcia zasilającego | |
| <ul style="list-style-type: none"> • wartość znamionowa | 50/60 Hz |

| Klasa ochrony | |
|--------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP20, z podłączonymi przewodami |

| Zdolność przełączania | |
|---|----------------|
| zdolność łączeniowa prądu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • przy DC / zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa • zgodnie z EN 60898 / wartość znamionowa | 15 kA 10 kA |
| klasa ograniczenia energii | 3 |

| Rozpraszanie | |
|---|------------------------|
| Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun | 1,3 W |
| możliwość zainstalowania | Urządzenia uniwersalne |

| Szczegóły produktu | |
|---|--------------------------|
| funkcja produktu / rozłączany tor N | Nigdy |
| wyposażenie produktu / ochrona przed dotykiem | Tak |
| element składowy produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zacisk wielofunkcyjny u góry • zacisk wielofunkcyjny u dołu | Tak Tak |
| właściwość produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • właściwości wyłącznika głównego zgodnie z EN 60204-1 • bezhalogenowy • możliwość plombowania • bezsilikonowy | Tak Tak Tak Tak |
| rozszerzenie produktu / możliwość instalacji / wyposażenie dodatkowe | Tak |

| Zwarcie | |
|--|-------|
| zdolność wyłączeniowa prądu zwarciovego (I _{cn}) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • przy DC / zgodnie z EN 60898-2 | 10 kA |

Połączenia

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• przekrój możliwego do podłączenia przewodu<ul style="list-style-type: none">— jednożyłowy— wielożyłowy• przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową | 0,75 ... 35 mm ² 0,75 ... 35 mm ² 0,75 ... 25 mm ² |
| numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu | 18 ... 4 |
| moment dokręcenia [lbf-in] / przy zacisku śrubowym | 22 ... 31 lbf-in |
| moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym | 2,5 ... 3,5 N·m |
| pozycja / kabla przyłączeniowego zasilania | AC dowolnie, DC przestrzegać biegunowości |

Konstrukcja mechaniczna

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| wysokość | 90 mm |
| szerokość | 18 mm |
| głębokość | 76 mm |
| głębokość montażowa | 70 mm |
| liczba jednostek podziału szerokości | 1 |
| rodzaj montażu | System szybkomocujący |
| pozycja montażowa | Dowolny |
| masa netto | 170 g |

Warunki środowiskowe

| | |
|---|----------------|
| temperatura otoczenia | -40 ... +70 °C |
| <ul style="list-style-type: none">• podczas magazynowania | -40 ... +75 °C |

Certyfikaty

| | |
|---|--------|
| oznaczenie środków roboczych | |
| <ul style="list-style-type: none">• zgodnie z DIN EN 61246-2• zgodnie z IEC 81346-2:2009 | F F |

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



CCC



UR



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Railway

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY5110-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SY5110-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY5110-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



