

Klippon BDX (elementy kompensacyjne) KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Elementy wyrównywania ciśnienia zapewniają dobrą wentylację obudowy i chronią przed tworzeniem się skroplin - przy jednoczesnym zachowaniu właściwych stopni ochrony IP.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KLIPPON BDX M20 B
Nr zam.	2519520000
Wykonanie	Klippon BDX (elementy kompensacyjne), Element wyrównujący, M 20, 10 mm, IP66, mosiądz
GTIN (EAN)	4050118532029
J. op.	1 Szt.

Klippon BDX (elementy kompensacyjne) KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	22 mm	Długość (cale)	0,866 inch
Szerokość	27 mm	Szerokość (cale)	1,063 inch
Masa netto	62 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

Normy	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	Silikon
Stopień ochrony		Wskazówka: stopień ochrony	- Element wyrównujący, służący do odpowietrzania obudów, powinien być zamocowany na spodzie obudowy, wyrównany pionowo, z gwintem skierowanym w górę, w najniższym jej punkcie, aby zapewniać swobodny odpływ. - Dostarczane wraz produktem instrukcje montażowe należy koniecznie przeczytać przed montażem i bezwzględnie ich przestrzegać. - Natężenie przepływu badano przy użyciu napełnionej wodą pustej obudowy (bez komponentów wewnętrznych wytwarzających ciepło lub ciśnienie). Natężenie przepływu wody może się różnić w zależności od parametrów eksploatacyjnych i warunków otoczenia.
	IP66		
długość gwintu	10 mm	filtr	wkład z brązu (90% miedzi, 10% cyny)
gwint (zewnętrzny)	M 20	moment obrotowy króćca, maks.	10 Nm
moment obrotowy króćca, min.	10 Nm	moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks.	10 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min.	10 Nm	rodzaj ochrony przeciwzapłonowej	podwyższone bezpieczeństwo Ex e
rodzaj ochrony z GWDR	IP66	rozmiar klucza 1	27 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	mosiądz
udarność	7 J wersja ATEX	uszczelka	Silikon
zakres temperatur roboczych, maks.	200 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-60 °C

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	SIRA 09ATEX3321X	Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)	IECEx SIR 09.0132X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (EAC)	RU C-GB.ГБ06.B.00098	Nr certyfikatu przepustu kablowego (LOYDREG)	10/00056
Nr certyfikatu przepustu kablowego (MARITREG)	09.00783.011	Nr certyfikatu przepustu kablowego (CSA)	2310046

Data sporządzenia 3 lipca 2019 17:12:28 CEST

Klippon BDX (elementy kompensacyjne) KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000814	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP