

MINIZED, fuse switch disconnecter, D01, 2-pole, 1P+N, In: 16 A, Un
AC: 230 V



Wersja	
Nazwa markowa produktu	MINIZED
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
liczba biegunów / uwaga	1P+N
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	D01
kategoria przepięciowa	4
Napięcie	
wytrzymałość na napięcie udarowe / wartość znamionowa	6 kV
Napięcie zasilania	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	16 A
napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa	230 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Rozpraszanie	

Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	0,2 W
---	-------

Szczegóły produktu

właściwość produktu / możliwość plombowania	Tak
---	-----

Połączenia

moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym	2,5 ... 3 N·m
---	---------------

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	70 mm
szerokość	36 mm
głębokość	88 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	135 g

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z DIN EN 61246-2 • zgodnie z IEC 81346-2:2009 	F F

General Product Approval	Declaration of Conformity
---------------------------------	----------------------------------



Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SG7651-0KK16>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SG7651-0KK16>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7651-0KK16

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

