

VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej) VGM50-SS 68 KB 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Ze względu na wysoką odporność na działanie wody morskiej i uderność ta seria dławnic kablowych ze stali nierdzewnej nadaje się do aplikacji przemysłowych, w których wymagany jest stopień ochrony IP68 oraz do ekstremalnych warunków eksploatacji.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VGM50-SS 68 KB 22-32
Nr zam.	1009900000
Wykonanie	VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248714728
J. op.	5 Szt.

VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej)

VGM50-SS 68 KB 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	55 mm	Długość (cale)	2,165 inch
Masa netto	254 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP69K, IP68 - 5 bar (30 min.)	długość gwintu	9 mm
gwint (zewnątrzny)	M 50	moment obrotowy króćca, maks.	50 Nm
moment obrotowy króćca, min.	60 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	45 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	35 Nm	rozmiar klucza 1	50 mm
rozmiar klucza 2	55 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	Stal nierdzewna 1.4305 (303)	wkładka uszczelniająca	CR
wkładka zaciskowa	poliamid 6	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	średnica kabla zewnętrznego, maks.	32 mm
średnica kabla zewnętrznego, min.	22 mm		

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP