

**KSPMH (wtyk zaślepiający Klippon, typ MH)  
KSPMH M16 SSC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Zatyczki służą do zamykania ponadliczbowych otworów gwintowanych, w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	KSPMH M16 SSC
Nr zam.	<a href="#">1477820000</a>
Wykonanie	KSPMH (wtyk zaślepiający Klippon, typ MH), Korek, M 16, 16 mm, stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118285802
J. op.	20 Szt.

**KSPMH (wtyk zaślepiający Klippon, typ MH)  
KSPMH M16 SSC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	21,5 mm	Długość (cale)	0,846 inch
Masa netto	38,75 g		

**Temperatury**

Temperatura pracy, max.	200 °C	Temperatura pracy, min.	-60 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	200 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-60 °C

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS                      Zgodny

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>