SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunek



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.
Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0
Nr zam.	1170420000
Wykonanie	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany
GTIN (EAN)	4032248962334
J. op.	50 Szt.

SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	0,92 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	125 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normy

Nr certyfikatu (UR)	E344862

Dane ogólne

Cykle wpinania	> 1000	Materiał styków	stop miedzi i cynku
Powierzchnia styku	pozłacany	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm²	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Wytrzymałość izolacji	> 10^{10} Ω	Zewnętrzna średnica przewodu	-

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-90		

Informacje produktowe

Informacje produktowe	Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN