

HS 1.6-4.8/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark stanowi szybki i niezawodny system do znakowania pozwalający bez kłopotów zastosować dowolny rodzaj znakowania. Złącza, przewody, kable lub urządzenia – rodzina produktów MultiMark obejmuje dobrze usystematyzowany, praktyczny asortyment oznaczników, które można stosować w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym M-Print® PRO we wszystkich obszarach zastosowań.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Asortyment kompaktowych, praktycznych produktów
- Szybkie zadrukowywanie oraz montaż
- Niezawodne identyfikowanie złączy
- Doskonałe właściwości materiałowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HS 1.6-4.8/25 MM W
Nr zam.	2437550000
Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 1.6 - 4.8 mm, 25.4 x 7.6 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118461343
J. op.	2 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000 1140490000

HS 1.6-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	7,6 mm	Szerokość (cale)	0,299 inch
Wysokość	25,4 mm	Wysokość (cale)	1 inch
Głębokość	0,77 mm	Głębokość (cale)	0,03 inch
Masa netto	0,3 g		

Dane ogólne

Barwny	biały	Halogenki	Tak
Ilość na rolkę	800	Szerokość	7,6 mm
Zakres temperatury stosowania		Zalecane branże	Budowa fabryk, Energia, Producent urządzenia, Maszyny
	-55...135 °C		
tworzywo	poliolefin		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Kurczliwość	3:1
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²
Zalecana temperatura obkurczania	90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	1,6 - 4,8 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	4,8 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1,6 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------

HS 1.6-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

