

## Industrial Ethernet IE-FM6Z2V00001MST0ST0X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfekcjonowane przewody IE, patch-kabel  
światłowodowy, Multimode, ST-ST, pomarańczowe,  
średnica rdzenia 62,5 µm

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Typ        | IE-FM6Z2V00001MST0ST0X                       |
| Nr zam.    | <a href="#">8813270000</a>                   |
| Wykonanie  | Kabel Patch, ST, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 1 m |
| GTIN (EAN) | 4032248513123                                |
| J. op.     | 1 Szt.                                       |

**Industrial Ethernet**  
**IE-FM6Z2V00001MST0ST0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |      |                |            |
|------------|------|----------------|------------|
| Długość    | 1 m  | Długość (cale) | 0,039 inch |
| Masa netto | 37 g |                |            |

**Temperatury**

|                                 |               |                                 |                |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania, max. | 75 °C         | Temperatura magazynowania, min. | -25 °C         |
| Temperatura pracy, max.         | 75 °C         | Temperatura pracy, min.         | -5 °C          |
| Temperatura pracy               | -5 °C...75 °C | Temperatura magazynowania       | -25 °C...75 °C |
| Temperatura układania           | -5 °C...50 °C |                                 |                |

**Normy**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-2 |
|--------------------------------|-------------|

**Budowa kabla**

|                    |         |                    |              |
|--------------------|---------|--------------------|--------------|
| Średnica rdzenia   | 62,5 µm | średnica płaszczka | 3*6 mm       |
| Budowa kabla       | Zipcord | Oznaczenia norm    | I-V(ZN)Y     |
| tworzywo płaszczka | PVC     | kolor płaszczka    | pomarańczowy |

**LWL**

|                 |                                                   |            |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Szerokość pasma | ≥ 250 MHz*km dla 850 nm, ≥ 600 MHz*km dla 1300 nm | Typ włókna | GOF, Multimode, OM1 |
| Tłumienność     | ≤ 3,2 dB/km przy 850 nm, ≤ 0,9 dB/km przy 1300 nm |            |                     |

**Własności mechaniczne i materiałowe kabli**

|                                   |       |                                  |       |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Promień gięcia, min., jednorazowy | 30 mm | Promień gięcia, min., powtarzany | 60 mm |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|

**wtyczka**

|             |    |              |          |
|-------------|----|--------------|----------|
| Złącze lewe | ST | Złącze prawe | ST IP 20 |
|-------------|----|--------------|----------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000034    | ETIM 4.0   | EC000034    |
| ETIM 5.0   | EC000034    | ETIM 6.0   | EC002607    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-06-18-03 |
| eClass 6.2 | 27-06-18-03 | eClass 7.1 | 27-06-18-03 |
| eClass 8.1 | 27-06-18-03 | eClass 9.0 | 27-06-10-03 |
| eClass 9.1 | 27-06-10-03 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

### Industrial Ethernet IE-FM6Z2VO0001MST0ST0X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

**Industrial Ethernet**  
**IE-FM6Z2VO0001MST0ST0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek szczegółowy**

