

TM TM 7/18 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tuleje TM nie zawierają fluorowców ani praktycznie żadnych substancji zanieczyszczających środowisko. Tuleje są wyposażone w szyldy TM-I 12 lub TM-I 18. Znajdują wiele różnych zastosowań na kablach i liniach. System ten sprawdził się w szczególności w inżynierii ruchu. Zgrabna konstrukcja gwarantuje silne zamocowanie na przewodzie.

- Bezhalogenowe
- Zgrabna konstrukcja gwarantuje silne zamocowanie na przewodzie
- TMX 18 do mocowania opaskami kablowymi (szerokość 3,6 mm)

Ogólne dane do zamówienia

Typ	TM 7/18 HF/HB
Nr zam.	1192770000
Wykonanie	TM, Gilza x 28 mm, polietylen LD, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 20 - 30 mm
GTIN (EAN)	4032248974818
J. op.	100 Szt.

TM
TM 7/18 HF/HB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	28 mm	Szerokość (cale)	1,102 inch
Wysokość	18 mm	Wysokość (cale)	0,709 inch
Głębokość	32,7 mm	Głębokość (cale)	1,287 inch
Masa netto	1,44 g		

Dane ogólne

Barwny	transparentny	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	HB	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	28 mm	Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
Zalecane branże	Transport, Maszyny	tworzywo	polietylen LD

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Zewnętrzna średnica przewodu	20 - 30 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	30 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	20 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP