THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.
• Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
• Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM WO 33.5/93.1 GE
Nr zam.	1774410000
Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, żółty
GTIN (EAN)	4032248148592
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	93,1 mm	Szerokość (cale)	3,665 inch
Wysokość	33,5 mm	Wysokość (cale)	1,319 inch
Głębokość	0,025 mm	Głębokość (cale)	0,001 inch
Masa netto	284 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Barwny	żółty
Halogenki	Nie	Ilość na rolkę	500
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej poliakrylanowy
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	93,1 mm
Wielkość pola opisowego	33.5 x 25 mm	Wykonanie	samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	-40…150 °C	tworzywo	powłoka poliestrowa

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	400 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm²	Zewnętrzna średnica przewodu	8 - 21.7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	21,7 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	8 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

