

**systemy oznaczeniowe
THM-TWINMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Drukarka termotransferowa THM TwinMark jest wyposażona w dwie oddzielne głowice drukujące. Dwie pracujące niezależnie od siebie głowice drukujące, umożliwiają dwustronny zadruk węży termokurczliwych. Drukarka zapewnia wyjątkową jakość nadruków i może być używana wraz z węzami termokurczliwymi TwinMark na rolkach.

Łatwy w obsłudze system współpracuje z oprogramowaniem M-Print® PRO.

- Wszystkie istotne informacje o statusie są widoczne na graficznym wyświetlaczu LCD.
- Automatyczne pozycjonowanie z ogranicznikami marginesu
- Możliwość drukowania identycznych lub różnych danych na stronie górnej oraz dolnej.
- Obsługa przy użyciu oprogramowania M-Print® PRO firmy Weidmüller

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM-TWINMARK
Nr zam.	1140490000
Wykonanie	systemy oznaczeniowe, Drukarka termotransferowa, termotransfer, 300 dpi, węże termokurczliwe
GTIN (EAN)	4032248922413
J. op.	1 Szt.

systemy oznaczeniowe
THM-TWINMARK
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Szerokość	248 mm	Szerokość (cale)	9,764 inch
Wysokość	554 mm	Wysokość (cale)	21,811 inch
Głębokość	395 mm	Głębokość (cale)	15,551 inch
Ciężar	21 Kg	Masa netto	21 000 g

systemy opisywania

Interfejs	USB, Ethernet 10/100 Base T, LAN	Metoda nadruku	termotransfer
Objęte zakresem dostawy	THM TwinMark, Sterownik drukarki, Kabel zasilania sieciowego, Wtyk Euro, Wtyczka UK, Wtyk US, Kabel USB, Software M-Print® PRO, Instrukcje (CD), RIBBON MM 110/360 SW taśma kolorowa, Rdzeń taśmy kolorowej	Oprogramowanie	M-Print® PRO
Typ	Drukarka THM TwinMark	Zasilanie	100...240 V AC
jakość druku	300 dpi	sterownik drukarki	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
system operacyjny	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	szybkość druku	125 mm/s
typ znacznika	węże termokurczliwe	zasilanie bateriami	Nie
założenia systemowe	PC with operating system Windows 7, 8 or 10		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000610	ETIM 4.0	EC000610
ETIM 5.0	EC000610	ETIM 6.0	EC000610
UNSPSC	43-17-25-14	eClass 5.1	24-32-11-02
eClass 6.2	19-14-01-04	eClass 7.1	24-32-11-02
eClass 8.1	24-32-11-02	eClass 9.0	24-32-11-90
eClass 9.1	24-32-11-02		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Konformitätserklärung 1140490000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
--	---