

Klippon POK (pusta obudowa z poliestru) KLIPPON POK 080806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Klippon® POK - obudowa poliestrowa

Obudowy serii Klippon® POK z poliestru wzmocnianego włóknem szklanym oferują wysokiej jakości alternatywę do zabezpieczania komponentów elektrycznych.

Obudowy te są idealnym wyborem we wszystkich przypadkach, gdy wymagana jest odporność na korozję, odporność na wstrząsy i wysoki stopień ochrony.

Właściwości:

- poliester wzmocniony włóknem szklanym
- 17 rozmiarów
- Dwa kolory standardowe: szary (podobny do RAL 7001) i czarny (podobny do RAL 9011)
- Wieko ze śrubami ze stali nierdzewnej z łbem krzyżowym lub z rowkiem.
- Prasowana uszczelka wykonana z silikonu lub chloropenu
- Otwory mocowania umiejscowione poza obszarem uszczelnień
- Mocowanie bezpośrednio w obudowie lub za pomocą wewnętrznych płyt montażowych
- Możliwość montażu naściennego dzięki otworom mocującym lub stopce montażowej
- Gwint mocujący przygotowany do montażu szyn i płytek
- Weidmüller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy zgodnie z życzeniami klientów - kompletnie wyposażone w niezbędne złącza i dławnice.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KLIPPON POK 080806
Nr zam.	1305810000
Wykonanie	Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 75 mm, Szerokość: 80 mm, Głębokość: 55 mm, tworzywo: poliestr wzmocniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, srebrno-szary
GTIN (EAN)	4050118108224
J. op.	1 Szt.
niezbędne narzędzia	9008540000

Klippon POK (pusta obudowa z poliestru)
KLIPPON POK 080806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	80 mm	Szerokość (cale)	3,15 inch
Wysokość	75 mm	Wysokość (cale)	2,953 inch
Najmniejsza wysokość montażu	55 mm	Głębokość	55 mm
Głębokość (cale)	2,165 inch	Wymiar mocowania szerokość	68 mm
Wymiar mocowania wysokość	45 mm	Masa netto	258 g

Informacje ogólne

Grubość materiału	4,29 mm	Grubość materiału obudowy	4,29 mm
Grubość materiału wieka	3,6 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
Moment dokręcania śrub wieka	2,5 Nm	Normy	DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, łączniki montażowe	obszary zastosowania	urządzenia portowe, budowa maszyn, przemysł procesowy, transport
tworzywo	poliester wzmocniony włóknem szklanym	materiał uszczelniający	Chloropren
Powierzchnia	nieobrobiony, błyszczący	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	100 °C	udarność	IK 08 wg (IEC 62262 oraz DIN EN 50102)
Stopień ochrony	IP66	mocowanie obudowy	Montaż poprzez tylną ściankę obudowy, nakładki mocujące
Mocowanie wieka	wkręty z rowkiem / z rowkiem krzyżowym		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	4,29 mm	Powierzchnia	nieobrobiony, błyszczący
Wymiar mocowania szerokość	68 mm	Wymiar mocowania wysokość	45 mm
tworzywo	poliester wzmocniony włóknem szklanym		

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu, pusta obudowa (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.00472	Nr certyfikatu, zmontowana obudowa (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.01328
Nr certyfikatu (GERMILLOYD)	TAE00002R2	Nr certyfikatu (cULus)	E256877

Wyposażenie pionowe

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x1*	WDU 4 / ZDU 4	1x1*
-----------------------------	------	---------------	------

Wyposażenie poziome

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5	WDU 4 / ZDU 4	1x4
-----------------------------	-----	---------------	-----

dławiki u góry / u dołu

M12	4	M16	2
M20	1	M25	1

Klippon POK (pusta obudowa z poliestru)
KLIPPON POK 080806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**dławiki z prawej strony**

M12	1	M16	1
M20	1		

złącza śrubowe z lewej strony

M12	1	M16	1
M20	1		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC000261
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS01
Specyfikacja przetargowa	Klippon POK 080806_1305810000_DE Klippon POK 080806_1305810000_EN

Klippon POK (pusta obudowa z poliestru) KLIPPON POK 080806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

