SAI-aktywny
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIEND CAN-M12 5P A-COD
Nr zam.	1784760000
Wykonanie	Chronione podzespoły, SAI-aktywny, Akcesoria, Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy
GTIN (EAN)	4032248191840
J. op.	1 Szt.

SAI-aktywny
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	12,8 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-25 °C
Temperatura pracy	-25 °C...85 °C	Temperatura magazynowania	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Liczba biegunów	5	Stopień ochrony	IP67, IP68
tworzywo	metal		

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000448	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.2	27-24-26-92
eClass 7.1	27-24-26-92	eClass 8.1	27-24-26-92
eClass 9.0	19-07-04-03	eClass 9.1	19-17-01-90

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAI-aktywny
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów

